

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 Flex-aluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin poist.



EAN: 4002516979760 / Materiaalin numero: 12970730 /
Vanhan materiaalin numero: 26747375NER

Rakennetyyppi	
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Asennettavissa jälkikäteen
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Ruostumaton teräs
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-210
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Maksimiteho, W	3000
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Maksimiteho, W	3000
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Näytön väri	Keltainen
Lämpimänäpito plus	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihtisuodatin"	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979760 / Materiaalin numero: 12970730 /
Vanhan materiaalin numero: 26747375NER

Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
ECO-moottori	•
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Silence-moottori	•
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A

Helppohoitaisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•

Suodatinjärjestelmä

Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten määrä (10-kerroksinen)	1
---	---

Käyttö hormiin poistavana

Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto

EAN: 4002516979760 / Materiaalin numero: 12970730 /

Vanhan materiaalin numero: 26747375NER

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	475
Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitännäsohjauksen, mm	200
Vaiheiden määrä	3
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitännäsohjauksen pituus, m	1,6
Nollajohto	Kyllä

Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------

KMDA 7473-1 FL Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



EAN: 4002516979760 / Materiaalin numero: 12970730 /
Vanhan materiaalin numero: 26747375NER

Aktiivihiilisuodatin DKF 35-P









Plug&Play-sovitin

•

•


Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA 7473-1 FL Silence


Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

KMDA 7473-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Exhaust air

KMDA 7473-1 FL Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynoisto



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template