

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Tyylikäs pinta ainutlaatuisiin keittiöihin – MattFinish
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 PowerFlex XL -aluetta
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla
- Joustava asentaa: Plug & Play, putken kautta huonet. palautt. tai hormiin poist.



EAN: 4002516979951 / Materiaalin numero: 12970750 /
Vanhan materiaalin numero: 26787675NER

Rakennetyyppi	
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Asennettavissa jälkikäteen
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Mattamusta
Naarmuuntumaton pinta	MattFinish
Sormenjälkiä ehkäisevä vaikutus	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Rasvansuodattimen väri	musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex XL-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Maksimiteho, W	3400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto



EAN: 4002516979951 / Materiaalin numero: 12970750 /
Vanhan materiaalin numero: 26787675NER

Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect valkoinen
Näytön väri	Valkoinen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
ECO-moottori	•
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,3
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Silence-moottori	•
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten määrä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	533
Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	606
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto

EAN: 4002516979951 / Materiaalin numero: 12970750 /

Vanhan materiaalin numero: 26787675NER

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho minimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho maksimiteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	475
Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakoskettimen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	238
Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	238
Vaiheiden määrä	3
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	20
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




EAN: 4002516979951 / Materiaalin numero: 12970750 /

Vanhan materiaalin numero: 26787675NER


Kokonaisliitântäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitântäjohton pituus, m	1,6
Nollajohdin	Kyllä
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin DKF 35-P	•
Plug&Play-sovitin	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis


KMDA 7876-1 FL MattFinish Induktioketittotaso, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm