

DAD 4970 Levantar

Pöytäliesituuletin

936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-moottori



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Moottoroitu sisään vetäytyvä ilmanohjain – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – valon värilämpötila tasapainossa muun valaistuksen kanssa
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin



EAN: 4002516985938 / Materiaalin numero: 12979270 /  
Vanhan materiaalin numero: 28D4970BNER

| Yleiset tiedot  |                            |
|---|----------------------------|
| Mallitunniste   | DAD 4970 Levantar          |
| Valmistajan materiaalinumero  | 12979270                   |
| EAN-numero  | 4002516985938              |
| Hintaluokka   | Gold                       |
| Rakennetyyppi   |                            |
| Pöytäliesituuletin  | •                          |
| Laitteen tyyppi ja rakenne  |                            |
| Väri  | Obsidian-musta             |
| Toimintatavat   |                            |
| Ilmanohjaustyyppi   | Asennettavissa jälkikäteen |
| Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)                  | DUU 600,DUP 150            |
| Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)                                   | DKF 30-P, DKF 30-R         |
| Muotoilu  |                            |
| Reunaimu  | •                          |
| Käyttömukavuus  |                            |
| Miele@home  | •                          |
| Elektroninen ohjaus   | •                          |
| Con@ctivity   | Personoitu                 |
| Hipaisupainikkeet lasipinnassa  | •                          |
| Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)                                | 3                          |
| Jälkikäyntiaika 5/15 min  | •                          |
| Booster-tehotasot   | 2                          |
| Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"   | •                          |
| Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"                                    | •                          |
| Moottoroidut liesituulettimet   | •                          |
| Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover                           | •                          |
| Tehokkuus ja kestävyys  |                            |
| Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)   | A                          |
| ECO-moottori (tasavirtamoottori)  | •                          |
| PowerManagement-järjestelmä   | •                          |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh  | 41,1                       |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde  | A                          |
| Valotehokkuusluokka   | A                          |
| Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka  | B                          |
| Suodatinjärjestelmä   |                            |
| Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 2                          |
| Valaistus   |                            |
| Määrä x W   | 1 x 12 W                   |
| Valoteho, Lx  | 400 lx                     |
| Värilämpötila, K  | 3500 Kelvin                |
| Himmennystoiminto   | •                          |
| Puhallin  |                            |
| Kaksitoiminen puhallin  | •                          |
| Käyttö hormiin poistavana   |                            |
| Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti    | 205                        |

DAD 4970 Levantar

Pöytäliesituuletin

936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-moottori



EAN: 4002516985938 / Materiaalin numero: 12979270 /

Vanhan materiaalin numero: 28D4970BNER

|  |      |
|--|------|
| Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti           | 350  |
| Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti           | 450  |
| Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti       | 610  |
| Imuteho Booster-teholla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti       | 655  |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 43,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 55,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 62,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 69,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 71,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 30,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 42,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 48,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 55,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 57,0 |
| <b>Huonetilaan palauttava</b>  |      |
| Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti           | 165  |
| Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti           | 320  |
| Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti           | 420  |
| Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti       | 525  |
| Imuteho Booster-teholla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti       | 560  |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 49,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 63,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti            | 69,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 74,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti        | 75,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 36,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti     | 50,0 |

DAD 4970 Levantar

Pöytäliesituuletin

936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-moottori



EAN: 4002516985938 / Materiaalin numero: 12979270 /

Vanhan materiaalin numero: 28D4970BNER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 61,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 62,0

| Turvallisuus  |            |
|---|------------|
| Virran turvakatkaisu  | •          |
| Yksinkertainen turvalasi (ESG)  | •          |
| Tekniset tiedot   |            |
| Huuvan leveys, mm   | 936        |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) | 1008       |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm          | 1288       |
| Huuvan korkeus, mm  | 708        |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)                    | 1008       |
| Huuvan syvyys, mm   | 171        |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm                             | 1288       |
| Upotussaukon mitat mm (leveys) pinta-asennuksessa                                     | 815        |
| Upotussaukon mitat mm (syvyys) pinta-asennuksessa                                     | 106        |
| Upotusaukon mitat mm huullosasennuksessa (leveys) – sisämitta                         | 815        |
| Upotusaukon mitat mm huullosasennuksessa (syvyys) – sisämitta                         | 106        |
| Upotusaukon mitat mm huullosasennuksessa (leveys) – ulkomitta                         | 940        |
| Upotusaukon mitat mm huullosasennuksessa (syvyys) – ulkomitta                         | 124        |
| Nettopaino, kg  | 34,0       |
| Liitäntäjohdon pituus, m  | 1,3        |
| Vakiopistotulppa  | •          |
| Asennus alakaapin pohjalle  | Yes        |
| Asennus lattialle   | Yes        |
| Alakaapin minimileveys, mm  | 900        |
| Lasikehyksen leveys, mm   | 936        |
| Vaiheiden määrä   | 1          |
| Kokonaisliitäntäteho, kW  | 0,25       |
| Jännite, V  | 230        |
| Sulakekoko, A   | 10         |
| Taajuus, Hz   | 50         |
| Asennusohjeet   |            |
| Alin poistoilmaputki  | •          |
| Poistoilmaputken halkaisija, mm   | 150        |
| Optimaalinen yhdistelmä keittotason kanssa, jos saatavissa                            | KM 8595 FL |
| Asennus samaan upotusaukkoon keittotason kanssa                                       | Yes        |
| Huullosasennus  | Yes        |
| Pinta-asennus   | Yes        |

