

WK770P WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A-30 %**
- Säästä jopa 40 % pesuainetta automaattisella TwinDos®-annostuksella***
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa****
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi

* Miele on tehnyt W1-/W2-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5 000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lopputuotteiden kestävydestä ei anneta takuuta. Lue lisää: miele.fi/20vuotta

** 30 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

*** Manuaaliseen annostukseen verrattuna, perustuu sisäisiin testaustuloksiin.

**** Tämä koskee kaikkia Miele-pesukoneita, jotka pystyvät toistamaan testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.



EAN: 4002517035984 / Materiaalin numero: 13088500 / Vanhan materiaalin numero: 11K770P1FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	WK770P WCS
Valmistajan materiaalinumero	13088500
EAN-numero	4002517035984
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W2
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, platinanharmaa / ruusukulta
Kiertovalitsimen väri	Platina-harmaa / ruusukultainen rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	ComfortSensor valkoinen, 2-rivinen
Puhdistusteho	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
AddProgrammes	•
Hellävarainen pesu	
Täyttömäärä, kg	10
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Täyttömäärä	•
Washing Assistant	•
AddProgrammes	•
Push-ilmoitukset	•

WK770P WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517035984 / Materiaalin numero: 13088500 /

Vanhan materiaalin numero: 11K770P1FIN

Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Taloudellisuus	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Energiatohokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	30%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	36
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkousteholuokka (A–G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	239
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,50
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,50
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,00
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	15
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	15
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	15
FlexLoad-määräautomaatiikka	•
Arvio kulutuksesta	•
Alhaiset pesulämpötilat “kylmä” ja “20 °C”	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Urheilukengät	•
Koneen puhdistus	•
Vain huuhtelu	•
ECO 40–60	•
Paidat/paitapuserot	•
PowerFresh	•
Untuvat tuotteet/untuvapeitteet	•
Verhot	•
Uudet vaatteet	•
SmartMatic®	•
Vain lämmin sileytys	•

WK770P WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517035984 / Materiaalin numero: 13088500 /
Vanhan materiaalin numero: 11K770P1FIN

Rummun puhdistus	•
Liinavaatteet	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Erittäin hiljainen	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
Hygienia Plus	•
Energiansäästö	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 621
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	621
Koneen syvyys luukku auki, mm	1092
Koneen syvyys ilman luukku, mm	600
Paino, kg	89
Jännite, V	220 - 240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	2,10 - 2,40
Poistoletkun pituus, m	1,50
Vakiovarusteet	
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portuguese, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська

WK770P WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

