

WS770Q WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* I 10 kg I 1600 kierr./min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -30 %**
- Säästä jopa 40 % pesuainetta automaattisella TwinDos®-annostuksella***
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa****
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi

* Miele on tehnyt W1-/W2-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5 000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lopputuotteiden kestävydestä ei anneta takuuta. Lue lisää: miele.fi/20vuotta

** 30 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

*** Manuaaliseen annostukseen verrattuna, perustuu sisäisiin testaustuloksiin.

**** Tämä koskee kaikkia Miele-pesukoneita, jotka pystyvät toistamaan testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.



EAN: 4002517035991 / Materiaalin numero: 13088520 / Vanhan materiaalin numero: 11S770Q1FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	WS770Q WCS
Valmistajan materiaalinumero	13088520
EAN-numero	4002517035991
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W2
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, hopeanvalkoinen / grafiitinharmaa
Kiertovalitsimen väri	Hopeanvalkoinen / grafiitinharmaa rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	ComfortSensor
Puhdistusteho	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
AddProgrammes	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	10
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Täyttömäärät	•
Washing Assistant	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•

WS770Q WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517035991 / Materiaalin numero: 13088520 /
Vanhan materiaalin numero: 11S770Q1FIN

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Push-ilmoitukset	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Energiatohokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	30%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	36
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkousteholuokka (A–G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	239
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,50
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,50
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,00
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	15
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	15
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	15
FlexLoad-määräautomaatiikka	•
Arvio kulutuksesta	•
Alhaiset pesulämpötilat “kylmä” ja “20 °C”	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
Puuvilla (kirjopyykin)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykin/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Urheilukengät	•
Koneen puhdistus	•
Vain huuhtelu	•
ECO 40–60	•
Paidat/paitapuserot	•
PowerFresh	•
Untuvat tuotteet/untuvapeitteet	•
Verhot	•
Uudet vaatteet	•
SmartMatic®	•
Vain lämmin silitys	•

WS770Q WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone

A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517035991 / Materiaalin numero: 13088520 /
Vanhan materiaalin numero: 11S770Q1FIN

Rummun puhdistus	•
Liinavaatteet	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Erittäin hiljainen	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
Hygienia Plus	•
Energiansäästö	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 621
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	621
Koneen syvyys luukku auki, mm	1092
Koneen syvyys ilman luukkua, mm	600
Paino, kg	89
Jännite, V	220 - 240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	2,10 - 2,40
Poistoletkun pituus, m	1,50
Vakiovarusteet	
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portugûês, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська


WS770Q WCS

W2 edestä täytettävä pyykinpesukone


A-30 %* | 10 kg | 1600 kierr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

