

TK717H WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumppputekniikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- QuickPowerDry kuivaa pyykkisi vain 49 minuutissa**
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- WoolDry kuivaa villatekstiiliä hellävaraisesti

* Miele on tehnyt T1-/T2-kuivausrumpujen tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri kuivausohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5 000 kuivauskertaa (= 5 kuivauskertaa viikossa 50 viikkoa vuodessa). Lopputuotteiden kestävydestä ei anneta takuuta. Lue lisää: miele.fi/20vuotta

** Ohjelma-aika saattaa vaihdella pyykin mukaan. Aika on mitattu 4 kg:lla siliävät kuidut -tyyppisiä tekstiilejä, joiden jäännöskosteus on 30 %.



EAN: 4002517022014 / Materiaalin numero: 13088740 /
Vanhan materiaalin numero: 12K717H1FIN

Yleiset tiedot

Mallitunniste	TK717H WP
Valmistajan materiaalinumero	13088740
EAN-numero	4002517022014
Hintaluokka	Platinum

Rakennetyyppi

Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen

Malli

Lämpöpumpppukuivausrumpu	•
--------------------------	---

Muotoilu

Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, platinanharmaa / ruusukulta
Kiertovalitsimen väri	Platina-harmaa / ruusukultainen rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	ComfortSensor valkoinen, 2-rivinen

Kuivaustulos

Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
PowerDry	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•

Hellävarainen pesu

SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9

Käyttömukavuus

Verkotos Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•

Smart Extras

Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Push-ilmoitukset	•

TK717H WP

T2-lämpöpumppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022014 / Materiaalin numero: 13088740 /

Vanhan materiaalin numero: 12K717H1FIN

Integrointi Smart Home -verkkoon •

Taloudellisuus

Korjattavuusluokka (A–E) A

Arvio kulutuksesta •

DryProtect •

Huoltovapaa kosteudentiivistin •

DuraLife-moottori •

Taloudellisuus

Energiatohokkuusluokka (A–G) B

Kondensointitehokkuusluokka (A–D) A

Kondensointitehokkuus, % 95

Painotettu sähkönkulutus "Eco normaali" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh 91

Äänitaso "Eco normaali" -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW 61

Äänitasoluokka (A–D) B

"Eco normaali" -ohjelman ohjelma-aika, min 194

Kuivausohjelmat

Automatic •

Puuvilla (kirjopyykki) •

ECO •

Siliävät kuidut •

Hienopyykki •

Villan viimeistely •

Villa •

Pika •

Farkut •

Ulkoiluvaatteet •

Kyllästys •

Urheiluvaatteet •

Kylmätuuletus •

Aikakuivaus •

Kuivauskoriohjelma •

Sileytys •

Liinavaatteet •

Paidat/paitapuserot •

QuickPowerDry •

QuickHygiene •

PowerFresh •

Untuvatuotteet/untuvapeitteet •

DryFresh •

Kuivauksen lisätoiminnot

Pöyhintä •

Hellävarainen + •

Merkkiääni •

Pika •

SingleDry •

DryCare 40 •

AddProgrammes •

Lämmin sileytys •

TK717H WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022014 / Materiaalin numero: 13088740 /
Vanhan materiaalin numero: 12K717H1FIN

Laatu

Pehmeät rummun olakkeet

•

Turvallisuus

PIN-koodi

•

Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"

•

Merkkivalo "Puhdista suodatin"

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm

850 x 596 x 644

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

644

Koneen syvyys luukku auki, mm

1115

Paino, kg

56

Jännite, V

220 - 240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Kokonaisnimellisteho, kW

1,45

Liitäntäjohdon pituus, m

2,0

Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä

•

Jäähdytysaineen tyyppi

R290

Jäähdytysaineen määrä, kg

0,14

Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

3

Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

0,45

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Tuoksupatruuna

•

Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten

•

TK717H WP

T2-lämpöpumppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum

