

TS740I WP

T2-lämpöpumppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumpputeknikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka A
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille**
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi

* Miele on tehnyt T1-/T2-kuivausrumpujen tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri kuivausohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5 000 kuivauskertaa (= 5 kuivauskertaa viikossa 50 viikkona vuodessa). Lopputuotteiden kestävydestä ei anneta takuuta. Lue lisää: miele.fi/20vuotta

** Ei sovi villalle ja silkille.



EAN: 4002517024186 / Materiaalin numero: 13088760 /
Vanhan materiaalin numero: 12S740I1FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	TS740I WP
Valmistajan materiaalinumero	13088760
EAN-numero	4002517024186
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, hopeanvalkoinen / grafiitinharmaa
Kiertovalitsimen väri	Hopeanvalkoinen / grafiitinharmaa rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	ComfortSensor valkoinen, 2-rivinen
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttö määrä, kg	9
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Push-ilmoitukset	•

TS740I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024186 / Materiaalin numero: 13088760 /

Vanhan materiaalin numero: 12S740I1FIN

Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Korjattavuusluokka (A–E)	A
Arvio kulutuksesta	•
DryProtect	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
DuraLife-moottori	•
Taloudellisuus	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	A
Kondensointitehokkuus, %	95
Painotettu sähkönkulutus "Eco normaali" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	79
Äänitaso "Eco normaali" -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	60
Äänitasoluokka (A–D)	A
"Eco normaali" -ohjelman ohjelma-aika, min	230
Kuivausohjelmat	
Automatic	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Sileytys	•
Liinavaatteet	•
Paidat/paitapuserot	•
PowerFresh	•
Untuvatuotteet/untuvapeitteet	•
DryFresh	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energiansäästö	•
Lämmin sileytys	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•

TS740I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024186 / Materiaalin numero: 13088760 /
Vanhan materiaalin numero: 12S740I1FIN

Turvallisuus

PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 621
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	621
Koneen syvyys luukku auki, mm	1092
Paino, kg	55
Jännite, V	220 - 240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,80
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,45
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu


Vakiovarusteet

Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•


TS740I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

