

G 7288 SCVi XXL

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A -20 % | 43 dB | Aterintaso | ExtraComfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testattu 20 vuoden käyttöä vastaavasti*
- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja taloudellinen
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus

* Miele on tehnyt G 5000- ja G 7000 -astianpesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5600 pesukertaa (= 280 pesukertaa vuodessa 20 vuoden ajan). Lue lisäosoitteesta: miele.fi/20vuotta



EAN: 4002517020232 / Materiaalin numero: 13097710 /
Vanhan materiaalin numero: 21728862NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	G 7288 SCVi XXL
Valmistajan materiaalinumero	13097710
EAN-numero	4002517020232
Hintaluokka	Gold
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	Täysin integroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelmanvalintapainikkeet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose-mekanismi
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,2
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,43
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	43
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,30
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	388
Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W	0,30
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,30
Täyttömäärä standardiastioita	14
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•

G 7288 SCVi XXL

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A -20 % | 43 dB | Aterintaso | ExtraComfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020232 / Materiaalin numero: 13097710 /

Vanhan materiaalin numero: 21728862NER

Vedenpehmennysjärjestelmä

Ainutl. vedenpehennin
jopa 70° dH, Taloudellinen
suolankulutus,
Brilliant GlassCare

Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuohjelm	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Hygienia-info	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230

G 7288 SCVi XXL

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A -20 % | 43 dB | Aterintaso | ExtraComfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020232 / Materiaalin numero: 13097710 /

Vanhan materiaalin numero: 21728862NER

Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, m	1,50
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	10,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0

Vakiovarusteet

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, dansk, english
(GB), suomi, français (FR),
norsk, svenska, español

G 7288 SCVi XXL

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A -20 % | 43 dB | Aterintaso | ExtraComfort-korit | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)