

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A | 41 dB | Aterintaso | Jubilee-korit | BrilliantLight | AutoDos



- Testattu 20 vuoden käyttöä vastaavasti*
- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja taloudellinen
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit
- Täydellistä keittiömuotoilua automaattisella avauksella – Knock2open
- Helppo täyttää pimeässäkin – BrilliantLight
- Kätevä ja taloudellinen – täydellisiä tuloksia automaattisella annostuksella PowerDiskin avulla

* Miele on tehnyt G 5000- ja G 7000 -astianpesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5600 pesukertaa (= 280 pesukertaa vuodessa 20 vuoden ajan). Lue lisäosoitteesta: miele.fi/20vuotta



EAN: 4002517033973 / Materiaalin numero: 13136140 /
Vanhan materiaalin numero: 21779862NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O
Valmistajan materiaalinumero	13136140
EAN-numero	4002517033973
Hintaluokka	Platinum
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	Täysin integroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Kalvopainikkeet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
Valaistu logo	•
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Knock2open	•
Luukunsuljin	AutoClose ja ComfortClose
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	optinen ja akustinen, äänenvoimakkuuden säätö
Tervehdysääni	•
Näytön kielen valinta	•
Smart Extras	
Täyttömäärä	•
Consumption Dashboard	•
Push-ilmoitukset	•
Dishwashing Assistant	•
AutoStart	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A | 41 dB | Aterintaso | Jubilee-korit | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materiaalin numero: 13136140 /

Vanhan materiaalin numero: 21779862NER

Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh 54

ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W	0,90
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,90
Täyttömäärä standardiastiastoja	14
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
Todistettu hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•

Pesutuloksen laatu

Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Vedenpehennysjärjestelmä	Ainutl. vedenpehennin jopa 70° dH, Taloudellinen suolankulutus, Brilliant GlassCare

Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•

Pesuojelmat

QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A | 41 dB | Aterintaso | Jubilee-korit | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materiaalin numero: 13136140 /

Vanhan materiaalin numero: 21779862NER

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	3
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	125 Gala Edition
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkivalo	•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, m	1,50
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

A | 41 dB | Aterintaso | Jubilee-korit | BrilliantLight | AutoDos



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)