

E 106/1

Vložek

za optimalno namestitvev steklenic s širokim vratom, merilnih valjev ipd.



- Opremljen s 26 malimi vzmetnimi držali višine 105 mm
- Razdalja med vzmetnimi držali pribl. 60 mm

EAN: 4002511115682 / Številka materiala: 03808320 /
Številka starega materiala: 69510602D

| Pripadnost izdelku | |
|---|-----------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Vložek/modul za čaše | • |
| Vložek/modul za steklenice s širokim vratom | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Področje uporabe | |
| Priprava laboratorijske steklovine | • |
| Priprava merilnih valjev | • |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 195 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 116 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 410 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 250 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 190 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 490 |
| Neto teža v kg | 0,77 |
| Bruto teža v kg | 0,94 |