

E 134

Vložek

za optimalno namestitvev 210 objektnih stekelc



- Primeren za namestitvev 210 objektnih stekelc
- Opremljen s 26 predelki po 11 mm x 26 mm, debelina žice 3 mm

EAN: 4002511115897 / Številka materiala: 03808600 /
Številka starega materiala: 69513401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	26
Širina razdelkov v mm	11
Dolžina razdelkov v mm	26
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Objektna stekelca [število]	210
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0-0
Frekvenca v Hz	0-0
Skupna priključna moč v kW	0,00-0,00
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	73
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	230
Zunanja mera, bruto globina v mm	460
Neto teža v kg	1,50
Bruto teža v kg	1,61