

E 380  
Voziček  
za optimalno namestitvev steklovine z ozkim vratom



- Opremljen z 32 šobami in držali
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Nosilec za ML/2 za avtomatsko prepoznavanje vozičkov

EAN: 4002511116467 / Številka materiala: 03809880 /  
Številka starega materiala: 69538001D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček s priključkom za sušenje z vročim zrakom	•
Voziček za steklenice z ozkim vratom	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Kapaciteta</b>	
Steklenice z ozkim vratom [število]	32
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	545
Zunanja mera, bruto širina v mm	160
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	7,90
Bruto teža v kg	8,60
<b>Priloženo</b>	
E 351 injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	14
E 352 injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 220 mm [število]	18
E 353 držalo za injektorsko šobo E 351 [število]	14
E 354 držalo za injektorsko šobo E 352 [število]	18
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1