

E 402

Vložek

za optimalno namestitvev do 44 urnih stekel



- Primeren za 44 urnih stekel
Ø 80–125 mm
- Opremljen s 23 prečkami z
medsebojno razdaljo 15 mm mm

EAN: 4002511116627 / Številka materiala: 03830420 /
Številka starega materiala: 69540201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za urna stekla	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Razmik med prečkami v mm	15
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Urna stekla [število]	44
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	53
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	220
Zunanja mera, bruto globina v mm	450
Neto teža v kg	0,92
Bruto teža v kg	1,14