

## FFK 01

Filter za puhaste delce iz plemenitega jekla  
za filtriranje puhastih in grobih delcev iz luga.



- Za uporabo pri močno umazanem perilu \*
- Volumen pribl. 70 litrov
- Za priklop na pralni stroj na podnožju
- Lahko odstranljiv filter za puhaste delce iz plemenitega jekla
- ø priključnega nastavka 7,5 cm

\* Za brezhibno delovanje FFK 01 mora biti uporabljeni pralni stroj postavljen na podnožje.

EAN: 4002512085953 / Številka materiala: 04637900 /  
Številka starega materiala: 59510022D

| Pripadnost izdelku              |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Pralni stroji                   | •               |
| Pripadnost aparatom/opremi      |                 |
| PW 413                          | •               |
| PW 413 Mop Star 130             | •               |
| PW 418                          | •               |
| PW 5064 MOPSTAR 60              | •               |
| PW 5070                         | •               |
| PW 5084 MOPSTAR 80              | •               |
| PW 5104 MOPSTAR 100             | •               |
| PW 5105 Vario                   | •               |
| PW 5134 MOPSTAR 130             | •               |
| PW 6055                         | •               |
| PW 6065                         | •               |
| PW 6065 Plus                    | •               |
| PW 6068 Plus                    | •               |
| PW 6080                         | •               |
| PW 6107                         | •               |
| PW 6137                         | •               |
| PW 6163                         | •               |
| PW 6167                         | •               |
| PW 6207                         | •               |
| PW 6243                         | •               |
| PW 6323                         | •               |
| PW 811                          | •               |
| PW 814                          | •               |
| PW 818                          | •               |
| PWM 506 Mop Star 60             | •               |
| PWM 507                         | •               |
| PWM 508 Mop Star 80             | •               |
| PWM 509                         | •               |
| PWM 511                         | •               |
| PWM 909                         | •               |
| PWM 514                         | •               |
| PWM 520                         | •               |
| PWM 912                         | •               |
| PWM 916                         | •               |
| PWM 920                         | •               |
| PDW 909                         | •               |
| Kategorija izdelkov             |                 |
| Filtriranje puhastih delcev     | •               |
| Lastnosti izdelka               |                 |
| Material                        | Plemenito jeklo |
| Barva                           | Plemenito jeklo |
| Mere in masa                    |                 |
| Zunanja mera, neto višina v mm  | 550             |
| Zunanja mera, neto širina v mm  | 541             |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 295             |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 585             |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 330             |

FFK 01

Filter za puhaste delce iz plemenitega jekla  
za filtriranje puhastih in grobih delcev iz luga.



EAN: 4002512085953 / Številka materiala: 04637900 /  
Številka starega materiala: 59510022D

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 700   |
| Neto teža [kg]                   | 12,00 |
| Bruto teža v kg                  | 13,00 |