

HM 16-83

Likalni stroj, elektro

s profesionalno opremo za najboljše rezultate likanja.



- Zmogljivost 15.0 kg/h\*, premer valja 160 mm, delovna širina 830 mm
- Udobno likanje v sedečem položaju
- Individualni delovni tempo z nastavljivo hitrostjo valja
- Vzdržljiva prevleka valja – Aramid iglana klobučevina
- Robustna konstrukcija za profesionalno uporabo

\* Pri 20 % preostale vlažnosti – podatki o zmogljivosti po DIN 11 902: Realno dosegljiva zmogljivost likanja je odvisna od okvirnih pogojev, kot sta vrsta perila in izkušnost oseba, ki uporablja stroj.

EAN: 4002512404112 / Številka materiala: 05333200 / Številka starega materiala: 53168301D

<b>Izvedba in konstrukcija</b>	
Izvedba	Vlaganje in izhajanje perila na sprednji strani
Možnost postavitve ob steno	•
Linija	Professional
Ohišje	Lotos bela
Premer valja v mm	160
Delovna širina v mm	830
Material žlebine	Aluminij
Spodnja likalna prevleka	Blazina iz poliest. igl. klob.
Likalna prevleka	Aramid iglana klobučevina
<b>Uporaba</b>	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za uporabo na plovilih	•
Primeren za marine	•
Primeren za kampe	•
Primeren za zasebna gospodinjstva	•
<b>Zmogljivost</b>	
Maks. zmogljivost likanja pri 20 % preostali vlažnosti v kg/h	15,0
Preizkušene obratovalne ure	2500
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta krmiljenja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik na dotik (opcija)	Drehwahlschalter
Minimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	2,0
Maksimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	4,5
Nastavljiva temperatura	V temperaturnih stopnjah
<b>Standardni električni priključek</b>	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	AC 220-240V 50-60HZ
Moč električnega gretja v kW	2,70-3,30
Skupna priključna moč v kW	2,80-3,30
Zaščita v A	16
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, višina v mm	960
Zunanja mera, širina v mm	1050
Zunanja mera, globina v mm	380
Zunanja mera, bruto višina v mm	1010
Zunanja mera, bruto širina v mm	1110
Zunanja mera, bruto globina v mm	445
Neto teža v kg	40
Bruto teža v kg	47
Maksimalna obremenitev tal v N	372
<b>Oprema</b>	
Dve nogi	•
Avtomatska zaščita prstov/letev za zaščito prstov	•
Nožno stikalo	•
Palica za perilo	•

HM 16-83

Likalni stroj, elektro

s profesionalno opremo za najboljše rezultate likanja.



EAN: 4002512404112 / Številka materiala: 05333200 /

Številka starega materiala: 53168301D

Štiri kolesca, nežna do talnih oblog

Plošča za vstavljanje perila

Letev za vračanje perila

Možnost likanja v sedečem položaju

Oprema, neodvisna od stroja

**Standardi, preizkusne oznake**

VDE

CE

WEEE

VDE-EMC

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•