

APH 530  
Povezovalni kabel  
za neprekinjeno povezavo s tiskalnikom



- Združljivo s tiskalnikom protokolov APH 510 PRT 110
- Dolžina: 10 m

EAN: 4002513532609 / Številka materiala: 06095260 / Številka starega materiala: 68817201D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Mali sterilizatorji	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Kategorija izdelkov	
Procesna dokumentacija/dokumentacija o obratovalnih podatkih/komunikacija	•
Lastnosti izdelka	
Barva	Siva
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava objektnih stekelc	•
Priprava butirometrov	•
Priprava lekarniških/infuzijskih steklenic	•
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava robotskega instrumentarija	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava otroških stekleničk	•
Priprava kirurških instrumentov	•

APH 530  
Povezovalni kabel  
za neprekinjeno povezavo s tiskalnikom



EAN: 4002513532609 / Številka materiala: 06095260 /  
Številka starega materiala: 68817201D

Priprava votlih instrumentov	•
Priprava ortopedskega kirurškega instrumentarija	•
Priprava žebijev/svedrov za mozgovno votlino	•
Priprava pladnjev	•
Priprava mrežastih pladnjev	•
Priprava merilnih valjev	•
Priprava posod, npr. posod za absorber	•
Priprava različnih pripomočkov	•

**Mere in masa**

Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	10
Zunanja mera, bruto višina v mm	12
Zunanja mera, bruto širina v mm	150
Zunanja mera, bruto globina v mm	200
Neto teža v kg	0,40
Bruto teža v kg	0,41