

PW 6065 Vario [EL LP]
 Pralni stroj, električno gretje
 z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



- Volumen bobna 59 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Raznolikost programov – programi pranja, prilagojeni uporabniku
- Velika raznolikost programov – posebni dezinfekcijski programi
- Posebej učinkovito – majhna poraba vode in energije
- Nežna nega perila z Mielejevim satastim bobnom
- Optimalni rezultati ožemanja – preostala vlažnost 47 %*, faktor g526

* Podatki o preostali vlažnosti se nanašajo na toplo izpiranje v zadnjem postopku izpiranja.

EAN: 4002513699869 / Številka materiala: 06183160 /
 Številka starega materiala: 51606503D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	Professional – mali velikani
Sprednja stranica	Plemenito jeklo
Razmerje polnjenja	1:9
Količina polnjenja v kg	6,5
Volumen bobna v l	59
Vratna odprtina [Ø] v mm	300
Kot odpiranja vrat v stopinjah	180
Tečaj vrat	desno
Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, s frekvenčnim pretvornikom	•
Patentiran satasti bobnen	•
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitness objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Zmogljivost	
Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg	8,00
Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg	0,06
Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah	59
Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah	49
Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %	49
Preostala vlažnost pri toplem izpiranju v %	47
Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min	1400
Faktor g	526
Preizkušene obratovalne ure	30000
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Profitronic L Vario
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Programi za hotele in gostinske lokale	•
Programi za domove za ostarele in negovalne ustanove	•

PW 6065 Vario [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513699869 / Številka materiala: 06183160 /
Številka starega materiala: 51606503D

Programi za javne pralnice	•
Programi za domove in stanovanjske zgradbe	•
Programi za čistilnice	•
Programi za pralnice in likalnice	•
Programi za obrtne delavnice	•
Programi za univerze, vrtce in šole	•
Programi za bolnišnice	•
Programi za uporabo na plovilih	•
Programi za marine	•
Programi za restavracije s hitro hrano	•
Programi za kampe	•
Programi za športna društva	•
Programi za kozmetične salone, wellness in fitness objekte	•
Programi za zasebna gospodinjstva	•
Programi za zdravniške in zobne ordinacije	•
Doziranje	
Predal za pralna sredstva	Trije prekati
Patentiran adapter za doziranje tekočih medijev	•
Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število]	6
Zaznavanje prazne posode	•
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	2N~ 400V 50HZ
Moč gretja v kW	5,30
Skupna priključna moč v kW	5,50
Zaščita v A	16
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	2,65
Skupna priključna moč v kW	2,85
Zaščita v A	16
Priklp na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Topla voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Porabna voda (opcija) [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Lužna črpalka	DN 22
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	725
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	109,0
Bruto teža v kg	121
Maksimalna obremenitev tal v N	3000
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,00

PW 6065 Vario [EL LP]
 Pralni stroj, električno gretje
 z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513699869 / Številka materiala: 06183160 /
 Številka starega materiala: 51606503D

Oprema	
Nadzor neuravnoteženosti	•
Dezinfekcijsko izpiranje	•
Nadzor temperature	•
Specialno grelno telo	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik volumnskega toka	•
LED-osvetlitev bobna, razred 1	•
Komunikacijska reža (opcija)	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Učinkovitost in trajnost	
Delež recikliranja v %	95
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Vmesniški modul RS 232 (opcija)	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•