

## PW 6065 Vario [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



- Volumen bobna 59 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Raznolikost programov – programi pranja, prilagojeni uporabniku
- Velika raznolikost programov – posebni dezinfekcijski programi
- Nežna nega perila z Mielejevim satastim bobnom
- Posebej učinkovito – majhna poraba vode in energije
- Optimalni rezultati ožemanja – preostala vlažnost 47 % %\*, faktor g526

\* Podatki o preostali vlažnosti se nanašajo na toplo izpiranje v zadnjem postopku izpiranja.

EAN: 4002513699883 / Številka materiala: 06183180 /

Številka starega materiala: 51606501D

| Izvedba in konstrukcija                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Izvedba                                                          | Stroj za pol. od sp., za stolp |
| Linija                                                           | Professional – mali velikani   |
| Sprednja stranica                                                | Lotos bela, emailirana         |
| Razmerje polnjenja                                               | 1:9                            |
| Količina polnjenja v kg                                          | 6,5                            |
| Volumen bobna v l                                                | 59                             |
| Vratna odprtina [Ø] v mm                                         | 300                            |
| Kot odpiranja vrat v stopinjah                                   | 180                            |
| Tečaj vrat                                                       | desno                          |
| Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, s frekvenčnim pretvornikom   | •                              |
| Patentiran satasti boben                                         | •                              |
| Uporaba                                                          |                                |
| Primeren za hotele in gostinske lokale                           | •                              |
| Primeren za javne pralnice                                       | •                              |
| Primeren za stanovanjske zgradbe in domove                       | •                              |
| Primeren za čistilnice                                           | •                              |
| Primeren za pralnice in likalnice                                | •                              |
| Primeren za delavnice                                            | •                              |
| Primeren za univerze, šole in vrtce                              | •                              |
| Primeren za bolnišnice                                           | •                              |
| Primeren za restavracije s hitro hrano                           | •                              |
| Primeren za kampe                                                | •                              |
| Primeren za športna društva                                      | •                              |
| Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte           | •                              |
| Primeren za gospodinjstvo                                        | •                              |
| Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije              | •                              |
| Zmogljivost                                                      |                                |
| Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg       | 8,00                           |
| Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg | 0,06                           |
| Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah        | 59                             |
| Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah         | 49                             |
| Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %                     | 49                             |
| Preostala vlažnost pri toplem izpiranju v %                      | 47                             |
| Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min                        | 1400                           |
| Faktor g                                                         | 526                            |
| Preizkušene obratovalne ure                                      | 30000                          |
| Upravljanje                                                      |                                |
| Vrsta krmiljenja                                                 | Profitronic L Vario            |
| Možnost programiranja                                            | Možnost programiranja          |
| Maks. zamik prednastavitve zagona v h                            | 24                             |
| Prikaz preostalega časa                                          | •                              |
| Prikaz poteka programa                                           | •                              |
| Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku                       | •                              |
| Osnovni programi/programi za ciljne skupine                      |                                |
| Osnovni programi                                                 | •                              |

## PW 6065 Vario [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513699883 / Številka materiala: 06183180 /

Številka starega materiala: 51606501D

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Programi za hotele in gostinske lokale                    | • |
| Programi za domove za ostarele in negovalne ustanove      | • |
| Programi za javne pralnice                                | • |
| Programi za domove in stanovanjske zgradbe                | • |
| Programi za čistilnice                                    | • |
| Programi za pralnice in likalnice                         | • |
| Programi za obrtne delavnice                              | • |
| Programi za univerze, vrtce in šole                       | • |
| Programi za bolnišnice                                    | • |
| Programi za uporabo na plovilih                           | • |
| Programi za marine                                        | • |
| Programi za restavracije s hitro hrano                    | • |
| Programi za kampe                                         | • |
| Programi za športna društva                               | • |
| Programi za kozmetične salone, wellness in fitnes objekte | • |
| Programi za zasebna gospodinjstva                         | • |
| Programi za zdravniške in zobne ordinacije                | • |

### Doziranje

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Predal za pralna sredstva                                        | Trije prekati |
| Patentiran adapter za doziranje tekočih medijev                  | •             |
| Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število] | 6             |
| Zaznavanje prazne posode                                         | •             |

### Standardni električni priključek

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Vrsta gretja               | Elektrika     |
| Električni priključek      | 2N~ 400V 50HZ |
| Moč gretja v kW            | 5,30          |
| Skupna priključna moč v kW | 5,50          |
| Zaščita v A                | 16            |

### Možna različica napetosti 1

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Električni priključek      | 230V~ |
| Moč gretja v kW            | 2,65  |
| Skupna priključna moč v kW | 2,85  |
| Zaščita v A                | 16    |

### Priklop na dovod vode in odtok

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Hladna voda [število]           | 1 x 1/2" s 3/4" spojko |
| Topla voda [število]            | 1 x 1/2" s 3/4" spojko |
| Porabna voda (opcija) [število] | 1 x 1/2" s 3/4" spojko |
| Lužna črpalka                   | DN 22                  |

### Mere in masa

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Zunanja mera, neto višina v mm   | 850   |
| Zunanja mera, neto širina v mm   | 595   |
| Zunanja mera, neto globina v mm  | 725   |
| Zunanja mera, bruto višina v mm  | 940   |
| Zunanja mera, bruto širina v mm  | 660   |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 770   |
| Neto teža v kg                   | 109,0 |
| Bruto teža v kg                  | 121   |
| Maksimalna obremenitev tal v N   | 3000  |

PW 6065 Vario [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513699883 / Številka materiala: 06183180 /

Številka starega materiala: 51606501D

| Vrednosti emisij                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu                 | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Oddajanje toplote v prostor v MJ/h                            | 1,00                |
| Oprema                                                        |                     |
| Nadzor neuravnoteženosti                                      | •                   |
| Dezinfekcijsko izpiranje                                      | •                   |
| Nadzor temperature                                            | •                   |
| Specialno grelna telo                                         | •                   |
| Količinska avtomatika                                         | •                   |
| Merilnik volumnskega toka                                     | •                   |
| LED-osvetlitev bobna, razred 1                                | •                   |
| Komunikacijska reža (opcija)                                  | •                   |
| Oprema, neodvisna od stroja                                   | •                   |
| Učinkovitost in trajnostnost                                  |                     |
| Delež recikliranja v %                                        | 95                  |
| Možnosti priklopa                                             |                     |
| Kasirni sistem                                                | •                   |
| Optični vmesnik za servisni dostop                            | •                   |
| Vmesniški modul RS 232 (opcija)                               | •                   |
| Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija) | •                   |
| Standardi, preizkusne oznake                                  |                     |
| CE                                                            | •                   |
| VDE-EMV                                                       | •                   |
| VDE                                                           | •                   |
| Zaščita pred škropljenjem vode IPX4                           | •                   |
| WEEE                                                          | •                   |
| Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES                     | •                   |