

PW 5065 [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



- Volumen bobna 59 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Velika raznolikost programov – posebni dezinfekcijski programi
- Raznolikost programov – programi pranja, prilagojeni uporabniku
- Nežna nega perila z Mielejevim satastim bobnom
- Posebej učinkovito – majhna poraba vode in energije
- Optimalni rezultati ožemanja – preostala vlažnost 47 %*, faktor g526

* Podatki o preostali vlažnosti se nanašajo na toplo izpiranje v zadnjem postopku izpiranja.

EAN: 4002513770841 / Številka materiala: 06390830 / Številka starega materiala: 51506503D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	ProfiLine – mali velikani
Sprednja stranica	Plemenito jeklo
Razmerje polnjenja	1:9
Količina polnjenja v kg	6,5
Volumen bobna v l	59
Vratna odprtina [Ø] v mm	300
Kot odpiranja vrat v stopinjah	180
Tečaj vrat	desno
Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, s frekvenčnim pretvornikom	•
Patentiran satasti boben	•
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepote salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Zmogljivost	
Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg	8,00
Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg	0,06
Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah	59
Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah	49
Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %	49
Preostala vlažnost pri toplem izpiranju v %	47
Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min	1400
Faktor g	526
Preizkušene obratovalne ure	30000
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	ProfiLine L
Možnost programiranja	Nastavitev določ. parametrov
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z jasnimi napisi	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Programi za hotele in gostinske lokale	•
Programi za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Programi za domove in stanovanjske zgradbe	•
Programi za čistilnice	•

PW 5065 [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513770841 / Številka materiala: 06390830 /

Številka starega materiala: 51506503D

Programi za pralnice in likalnice	•
Programi za obrtne delavnice	•
Programi za univerze, vrtce in šole	•
Programi za bolnišnice	•
Programi za uporabo na plovilih	•
Programi za restavracije s hitro hrano	•
Programi za kampe	•
Programi za športna društva	•
Programi za kozmetične salone, wellness in fitnes objekte	•
Programi za zasebna gospodinjstva	•
Programi za zdravniške in zobne ordinacije	•
Doziranje	
Predal za pralna sredstva	Trije prekati
Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število]	4
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	2N~ 400V 50HZ
Moč gretja v kW	5,30
Skupna priključna moč v kW	5,50
Zaščita v A	16
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	2,65
Skupna priključna moč v kW	2,85
Zaščita v A	16
Priklop na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Topla voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Lužna črpalka	DN 22
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	725
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	106,0
Bruto teža v kg	118
Maksimalna obremenitev tal v N	3000
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,00
Oprema	
Nadzor neuravnoteženosti	•
Dezinfekcijsko izpiranje	•
Nadzor temperature	•
Specialno grelna telo	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik volumnskega toka	•
LED-osvetlitev bobna, razred 1	•

PW 5065 [EL LP]

Pralni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 49 min, izvedba z lužno črpalko



EAN: 4002513770841 / Številka materiala: 06390830 /

Številka starega materiala: 51506503D

Oprema, neodvisna od stroja

Učinkovitost in trajnostnost

Delež recikliranja v % 95

Možnosti priklopa

Kasirni sistem

Optični vmesnik za servisni dostop

Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)

Standardi, preizkusne oznake

CE

VDE-EMV

VDE

Zaščita pred škropljenjem vode IPX4

WEEE

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES