

PT 7136 Vario [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Raznolikost programov – programi sušenja, prilagojeni uporabniku
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry
- Edinstvena nega perila – satasti bobn
- Enostavna uporaba – steklo v vratih in filter z veliko površino

EAN: 4002513801170 / Številka materiala: 06430980 /

Številka starega materiala: 52713602D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	Professional – mali velikani
Sprednja stranica	Plemenito jeklo
Količina polnjenja v kg	6,5
Razmerje polnjenja	1:20
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Odvod zraka
Vratna odprtina [Ø] v mm	410
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti bobn iz plemenitega jekla	Da
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepote salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Zmogljivost	
Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	5,30
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,49
Trajanje programa v minutah	36
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Profitronic L Vario
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Programi za hotele in gostinske lokale	•
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N~ 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	10

PT 7136 Vario [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



EAN: 4002513801170 / Številka materiala: 06430980 /

Številka starega materiala: 52713602D

Možna različica napetosti 1

Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	2,99
Skupna priključna moč v kW	3,24
Zaščita v A	16

Možna različica napetosti 2

Električni priključek	3~ 230V
Moč gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	16

Mere in masa sušilnega stroja

Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	710
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	57,5
Bruto teža v kg	63
Maksimalna obremenitev tal v N	660

Vrednosti emisij

Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	0,76

Oprema

Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osni tok zraka	•
Filter z veliko površino	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Oprema, neodvisna od stroja	•

Možnosti priklopa

Kasirni sistem	•
Serijski vmesnik RS 232 (opcija)	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•

Standardi, preizkusne oznake

CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•