

PT 5135 C [EL]

Kondenzacijski sušilni stroj

za enostavno in fleksibilno postavitve brez odzračevalne cevi.



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry
- Edinstvena nega perila – satasti boben
- Najboljši rezultati sušenja – inteligentna nežna nega perila
- Možnost postavitve na malo prostora kot pralno-sušilni stolp

EAN: 4002513801194 / Številka materiala: 06431000 /
Številka starega materiala: 52513501D

Izvedba in konstrukcija

Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	ProfiLine – mali velikani
Sprednja stranica	Lotos bela, emajlirana
Količina polnjenja v kg	6,5
Razmerje polnjenja	1:20
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Kondenzacija
Vratna odprtina [Ø] v mm	410
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti boben iz plemenitega jekla	Da

Uporaba

Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•

Zmogljivost

Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	2,70
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,51
Trajanje programa v minutah	81

Upravljanje

Vrsta krmiljenja	ProfiLine L
Možnost programiranja	Nastavitev določ. parametrov
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z jasnimi napisi	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•

Osnovni programi/programi za ciljne skupine

Osnovni programi	•
------------------	---

Standardni električni priključek

Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	2N~ 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	3,45
Skupna priključna moč v kW	3,68
Zaščita v A	10

PT 5135 C [EL]

Kondenzacijski sušilni stroj

za enostavno in fleksibilno postavitve brez odzračevalne cevi.



EAN: 4002513801194 / Številka materiala: 06431000 /

Številka starega materiala: 52513501D

Možna različica napetosti 1

Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	3,45
Skupna priključna moč v kW	3,68
Zaščita v A	16

Možna različica napetosti 2

Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	1,94
Skupna priključna moč v kW	2,17
Zaščita v A	10

Mere in masa sušilnega stroja

Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	710
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	58,0
Bruto teža v kg	64
Maksimalna obremenitev tal v N	710

Vrednosti emisij

Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	9,00

Oprema

Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osni tok zraka	•
Filter za puhaste delce v vratih	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno	•
Odvod kondenzata	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Oprema, neodvisna od stroja	•

Možnosti priklopa

Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•

Standardi, preizkusne oznake

CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•