

PT 5136 [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry
- Edinstvena nega perila – satasti boben
- Popolni rezultati sušenja – inteligentno reverziranje bobna
- Možnost postavitve na malo prostora kot pralno-sušilni stolp

EAN: 4002513801200 / Številka materiala: 06431010 / Številka starega materiala: 52513601D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	ProfiLine – mali velikani
Sprednja stranica	Lotos bela, emajlirana
Količina polnjenja v kg	6,5
Razmerje polnjenja	1:20
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Odvod zraka
Vratna odprtina [Ø] v mm	410
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti boben iz plemenitega jekla	Da
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitness objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Zmogljivost	
Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	5,30
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,49
Trajanje programa v minutah	36
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	ProfiLine L
Možnost programiranja	Nastavitev določ. parametrov
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z jasnimi napisi	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N~ 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	10

PT 5136 [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



EAN: 4002513801200 / Številka materiala: 06431010 /
Številka starega materiala: 52513601D

Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	2,99
Skupna priključna moč v kW	3,24
Zaščita v A	16
Možna različica napetosti 2	
Električni priključek	3~ 230V
Moč gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	16
Mere in masa sušilnega stroja	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	710
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	53,0
Bruto teža v kg	59
Maksimalna obremenitev tal v N	660
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	0,76
Oprema	
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osni tok zraka	•
Filter za puhaste delce v vratih	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•