

PT 5136 [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry
- Edinstvena nega perila – satasti boben
- Popolni rezultati sušenja – inteligentno reverziranje bobna
- Možnost postavitve na malo prostora kot pralno-sušilni stolp

EAN: 4002513801217 / Številka materiala: 06431020 / Številka starega materiala: 52513602D

| Izvedba in konstrukcija | |
|---|--------------------------------|
| Izvedba | Stroj za pol. od sp., za stolp |
| Linija | ProfiLine – mali velikani |
| Sprednja stranica | Plemenito jeklo |
| Količina polnjenja v kg | 6,5 |
| Razmerje polnjenja | 1:20 |
| Volumen bobna v l | 130,00 |
| Sistem sušenja | Odvod zraka |
| Vratna odprtina [Ø] v mm | 410 |
| Kot odpiranja vrat v stopinjah | 167 |
| Tečaj vrat | levo |
| Satasti boben iz plemenitega jekla | Da |
| Uporaba | |
| Primeren za hotele in gostinske lokale | • |
| Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove | • |
| Primeren za upravljavce objektov | • |
| Primeren za stanovanjske zgradbe in domove | • |
| Primeren za čistilnice | • |
| Primeren za pralnice in likalnice | • |
| Primeren za delavnice | • |
| Primeren za univerze, šole in vrtce | • |
| Primeren za bolnišnice | • |
| Primeren za restavracije s hitro hrano | • |
| Primeren za kampe | • |
| Primeren za športna društva | • |
| Primeren za lepotne salone, wellness in fitness objekte | • |
| Primeren za gospodinjstvo | • |
| Zmogljivost | |
| Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h | 5,30 |
| Specifična poraba energije v kWh/kg | 0,49 |
| Trajanje programa v minutah | 36 |
| Upravljanje | |
| Vrsta krmiljenja | ProfiLine L |
| Možnost programiranja | Nastavitev določ. parametrov |
| Programsko krmiljenje | Krmiljenje s preost. vlaž. |
| Maks. zamik prednastavitve zagona v h | 24 |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prikaz poteka programa | • |
| Upravljalna plošča z jasnimi napisi | • |
| Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku | • |
| Osnovni programi/programi za ciljne skupine | |
| Osnovni programi | • |
| Standardni električni priključek | |
| Vrsta gretja | Elektrika |
| Električni priključek | 3N~ 400V 50HZ |
| Moč električnega gretja v kW | 6,14 |
| Skupna priključna moč v kW | 6,40 |
| Zaščita v A | 10 |

PT 5136 [EL]

Odzračevalni sušilni stroj, električno gretje

z najkrajšim trajanjem 36 min 36 min za odlično prehodnost perila



EAN: 4002513801217 / Številka materiala: 06431020 /

Številka starega materiala: 52513602D

| Možna različica napetosti 1 | |
|---|---------------------|
| Električni priključek | 230V~ |
| Moč gretja v kW | 2,99 |
| Skupna priključna moč v kW | 3,24 |
| Zaščita v A | 16 |
| Možna različica napetosti 2 | |
| Električni priključek | 3~ 230V |
| Moč gretja v kW | 6,14 |
| Skupna priključna moč v kW | 6,40 |
| Zaščita v A | 16 |
| Mere in masa sušilnega stroja | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 850 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 595 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 710 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 940 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 660 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 770 |
| Neto teža v kg | 55,0 |
| Bruto teža v kg | 61 |
| Maksimalna obremenitev tal v N | 660 |
| Vrednosti emisij | |
| Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Oddajanje toplote v prostor v MJ/h | 0,76 |
| Oprema | |
| Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna | • |
| Osni tok zraka | • |
| Filter za puhaste delce v vratih | • |
| PerfectDry | • |
| Rebra za mehko dviganje perila | • |
| Funkcija Nežno | • |
| Košara za sušilni stroj (opcija) | • |
| Oprema, neodvisna od stroja | • |
| Možnosti priklopa | |
| Kasirni sistem | • |
| Optični vmesnik za servisni dostop | • |
| Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija) | • |
| Standardi, preizkusne oznake | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMV | • |
| Zaščita pred škropljenjem vode IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES | • |