

PW 6080 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



- Volumen bobna 80 l, teža polnjenja 8.0 kg
- Raznolikost programov – programi pranja, prilagojeni uporabniku
- Nežna nega perila z Mielejevim satastim bobnom
- Posebej učinkovito – majhna poraba vode in energije
- Optimalni rezultati ožemanja – preostala vlažnost 44 % %*, faktor g520

* Podatki o preostali vlažnosti se nanašajo na toplo izpiranje v zadnjem postopku izpiranja.

EAN: 4002514438634 / Številka materiala: 07215280 /

Številka starega materiala: 51608002D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za polnjenje od spredaj
Linija	Octoplus
Sprednja stranica	Lotos bela
Razmerje polnjenja	1:10
Količina polnjenja v kg	8,0
Volumen bobna v l	80
Vratna odprtina [Ø] v mm	370
Kot odpiranja vrat v stopinjah	180
Tečaj vrat	desno
Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, s frekvenčnim pretvornikom	•
Patentiran satasti boben	•
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za gasilske in reševalne službe	•
Primeren za kobilarne in hleve z jahalnimi konji	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Zmožljivost	
Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg	8,25
Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg	0,06
Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah	57
Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah	53
Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %	49
Preostala vlažnost pri toplem izpiranju v %	44
Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min	1300
Faktor g	520
Preizkušene obratovalne ure	30000
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Profitronic L Vario
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•

PW 6080 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



EAN: 4002514438634 / Številka materiala: 07215280 /

Številka starega materiala: 51608002D

Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku

Osnovni programi/programi za ciljne skupine	•
Osnovni programi	•
Programi za hotele in gostinske lokale	•
Programi za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Programi za upravljavce objektov	•
Programi za javne pralnice	•
Programi za domove in stanovanjske zgradbe	•
Programi za čistilnice	•
Programi za pralnice in likalnice	•
Programi za obrtne delavnice	•
Programi za gasilske in reševalne službe	•
Programi za kobilarne/hleve z jahalnimi konji/konjeniške klube	•
Programi za univerze, vrtce in šole	•
Programi za bolnišnice	•
Programi za restavracije s hitro hrano	•
Programi za kampe	•
Programi za športna društva	•
Programi za kozmetične salone, wellness in fitnes objekte	•
Programi za zasebna gospodinjstva	•
Programi za zdravniške in zobne ordinacije	•
Doziranje	
Pedal za pralna sredstva	Trije prekati
Patentiran adapter za doziranje tekočih medijev	•
Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število]	6
Zaznavanje prazne posode	•
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč gretja v kW	7,95
Skupna priključna moč v kW	8,20
Zaščita v A	16
Priklop na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Topla voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Porabna voda (opcija) [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Odtočni ventil	DN 70
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	1020
Zunanja mera, neto širina v mm	700
Zunanja mera, neto globina v mm	727
Zunanja mera, bruto višina v mm	1215
Zunanja mera, bruto širina v mm	760
Zunanja mera, bruto globina v mm	820
Neto teža v kg	140,0
Bruto teža v kg	148
Maksimalna obremenitev tal v N	2600

PW 6080 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



EAN: 4002514438634 / Številka materiala: 07215280 /

Številka starega materiala: 51608002D

Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	≤70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	3,00
Oprema	
Priprava krp	•
Nadzor neuravnoteženosti	•
Dezinfekcijsko izpiranje	•
Nadzor temperature	•
Specialno grelno telo	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik volumnskega toka	•
Komunikacijska reža	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Delež recikliranja v %	95
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Vmesniški modul RS 232 (opcija)	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•
Kapacitete	
Dihalne maske [število]	4-5
Intervencijska oblačila [število]	1
Intervencijski jopiči [število]	1-2
Odeje s sintetičnim polnilom [število]	1
Vzglavniki s sintetičnim polnilom [število]	1-2
Odeje s pernatim polnilom [število]	1
Vzglavniki s pernatim polnilom [število]	1-2
Krpe za brisanje, 22 g [število]	182
Mopi, bombaž, 40 cm/190 g [število]	42
Mopi, bombaž, 50 cm/220 g [število]	36
Mopi, mikrovlakna, 40 cm/120 g [število]	66
Mopi, mikrovlakna, 50 cm/170 g [število]	47
Poletne konjske odeje [število]	1-2
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•