

B 995 D
Likalni stroj
s funkcijo pare za najboljše rezultate in še večje udobje



- Visok tlak pritiskanja omogoča likanje brez napora.
- Udobno likanje velikih kosov perila – širok likalni valj
- Individualni delovni tempo z nastavljivo hitrostjo valja
- Preprosto likanje težavnih kosov perila – prost konec valja
- Najboljši rezultati tudi pri suhem perilu – funkcija pare

EAN: 4002514443690 / Številka materiala: 07222760 /
Številka starega materiala: 13099502D

Dizajn	
Barva	Lotos bela
Popolni rezultati likanja	
Izbira temperature glede na vrsto perila	•
Visok tlak pritiskanja v N/cm ²	0,35
Vlaga plošča za lažje vstavljanje perila	•
Velika polica za perilo	•
Odlagalna palica za ohlajanje perila brez mečkanja	•
Funkcija pare	•
Kapaciteta uparjalnika v l	0,84
Tehnologija dveh rezervoarjev	•
Delovanje z vodovodno vodo	•
Likanje, ki prihrani čas	
Širina likalnega valja v mm	830
Spremenljiva hitrost valja	•
Vpojna prevleka valja	•
Udobna uporaba	
Možnost likanja v sedečem položaju brez napora	•
Prost konec valja	•
Pregledno upravljalno polje	•
Udoben mehanizem zlaganja	•
Enostaven transport s pomočjo štirih kolesc	•
Varnost	
Avtomatska zaščita prstov	•
Vzvod za sprostitvev v sili	•
Odlična stabilnost	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	985
Mere v mm (višina)	959
Mere v mm (globina)	380
Mere v mm (širina), zložen	500
Mere v mm (višina), zložen	1055
Mere v mm (globina), zložen	380
Skupna priključna moč v kW	3,50
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Lepilna folija za gumb za izbiro temperature	•
Nastavek za polnjenje vodnega rezervoarja	•