

E 327/1

Voziček

za optimalno namestitvev 4 DIN-mrežastih pladnjev



- Primerno za 4 DIN-mrežastih pladnjev na 2 nivojih
- Magnet za zaznavanje pršilnih ročic strojev PG 8535, PG 8536
- Z vgrajeno magnetno pršilno ročico
- Nosilec za ML/2 za prepoznavanje vozičkov/kontrolo pršilnih ročic

EAN: 4002514556239 / Številka materiala: 07333100 / Številka starega materiala: 69532702D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Voziček za mrežaste pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava kirurških instrumentov	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji [število]	4
SPRI-mrežasti pladnji [število]	2
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	410
Zunanja mera, neto širina v mm	530
Zunanja mera, neto globina v mm	570
Zunanja mera, bruto višina v mm	420
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	595
Neto teža v kg	2,40
Bruto teža v kg	3,30