

## HM16-80 D [EL]

Likalni stroj, elektro

s funkcijo pare za najboljše rezultate in največje udobje.



- Zmogljivost 13.0 kg/h\*, premer valja 160 mm, delovna širina 830 mm
- Udobno likanje v sedečem položaju
- Individualni delovni tempo z nastavljivo hitrostjo valja
- Vzdržljiva prevleka valja – Aramid iglana klobučevina
- Enostavno shranjevanje – funkcija sklapljanja

\* Pri 20 % preostale vlažnosti – podatki o zmogljivosti po DIN 11 902: -> Realno dosegljiva zmogljivost likanja je odvisna od okvirnih pogojev, kot sta vrsta perila in izkušenesosebja, ki uporablja stroj.

EAN: 4002514581781 / Številka materiala: 07362940 / Številka starega materiala: 53168001D

<b>Izvedba in konstrukcija</b>	
Izvedba	Vlaganje in izhajanje perila na sprednji strani
Možnost postavitve ob steno	•
Linija	Professional
Ohišje	Lotos bela
Premer valja v mm	160
Delovna širina v mm	830
Material žlebine	Aluminij
Spodnja likalna prevleka	Blazina iz poliest. igl. klob.
Likalna prevleka	Aramid iglana klobučevina
<b>Uporaba</b>	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za uporabo na plovilih	•
Primeren za marine	•
Primeren za kampe	•
Primeren za zasebna gospodinjstva	•
<b>Zmogljivost</b>	
Maks. zmogljivost likanja pri 20 % preostali vlažnosti v kg/h	13,0
Preizkušene obratovalne ure	2500
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta krmiljenja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik na dotik (opcija)	Drehwahlschalter
Minimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	2,0
Maksimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	4,5
Nastavljiva temperatura	V temperaturnih stopnjah
<b>Standardni električni priključek</b>	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	AC 220-240V 50-60HZ
Moč električnega gretja v kW	3,10-3,70
Moč gretja bojlerja v kW	0,85
Skupna priključna moč v kW	3,20-3,80
Zaščita v A	16
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, višina v mm	959
Zunanja mera, širina v mm	985
Zunanja mera, globina v mm	380
Zunanja mera, bruto višina v mm	570
Zunanja mera, bruto širina v mm	1120
Zunanja mera, bruto globina v mm	450
Neto teža v kg	39
Bruto teža v kg	45
Maksimalna obremenitev tal v N	382
<b>Oprema</b>	
Funkcija pare	•
Prost konec valja	•
Funkcija sklapljanja	•

HM16-80 D [EL]

Likalni stroj, elektro

s funkcijo pare za najboljše rezultate in največje udobje.



EAN: 4002514581781 / Številka materiala: 07362940 /

Številka starega materiala: 53168001D

Avtomatska zaščita prstov/letev za zaščito prstov

•

Nožno stikalo

•

Palica za perilo

•

Štiri kolesca, nežna do talnih oblog

•

Plošča za vstavljanje perila

•

Letev za vračanje perila

•

Možnost likanja v sedečem položaju

•

Oprema, neodvisna od stroja

•

**Standardi, preizkusne oznake**

VDE

•

CE

•

WEEE

•

VDE-EMC

•

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES

•