

XKM RS 232

Komunikacijski modul

s serijskim vmesnikom RS 232 za komunikacijo strojev v pralnici.



- Za integracijo v komunikacijsko režo

EAN: 4002514610283 / Številka materiala: 07467040 /
Številka starega materiala: 50501001D

Pripadnost izdelku	
Pralni stroji	•
Sušilni stroji	•
Pripadnost aparatom/opremi	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Komunikacijski modul

s serijskim vmesnikom RS 232 za komunikacijo strojev v pralnici.



EAN: 4002514610283 / Številka materiala: 07467040 /

Številka starega materiala: 50501001D

PWT 6089

Kategorija izdelkov	
Kasirni sistem	•
Dozirni sistem	•
Procesna dokumentacija/dokumentacija o obratovalnih podatkih/komunikacija	•
Oprema za kasirno napravo	•
Druga oprema	•
Lastnosti izdelka	
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	50
Zunanja mera, neto širina v mm	220
Zunanja mera, neto globina v mm	180
Zunanja mera, bruto višina v mm	58
Zunanja mera, bruto širina v mm	225
Zunanja mera, bruto globina v mm	185
Neto teža [kg]	0,15
Bruto teža v kg	0,35
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•