

PW 5105 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



- Volumen bobna 100 l, teža polnjenja 10.0 kg
- Raznolikost programov – programi pranja, prilagojeni uporabniku
- Nežna nega perila z Mielejevim satastim bobnom
- Posebej učinkovito – majhna poraba vode in energije
- Optimalni rezultati ožemanja – preostala vlažnost 50 % %, faktor g370

* Podatki o preostali vlažnosti se nanašajo na toplo izpiranje v zadnjem postopku izpiranja.

EAN: 4002514905891 / Številka materiala: 07899150 / Številka starega materiala: 51510506D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za polnjenje od spredaj
Linija	Octoplus
Sprednja stranica	Modra
Razmerje polnjenja	1:10
Količina polnjenja v kg	10,0
Volumen bobna v l	100
Vratna odprtina [Ø] v mm	370
Kot odpiranja vrat v stopinjah	180
Tečaj vrat	desno
Motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, s frekvenčnim pretvornikom	•
Patentiran satasti boben	•
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za gasilske in reševalne službe	•
Primeren za kobilarne in hleve z jahalnimi konji	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepote salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Zmogljivost	
Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg	8,00
Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg	0,06
Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah	58
Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah	53
Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %	54
Preostala vlažnost pri toplem izpiranju v %	50
Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min	1100
Faktor g	370
Preizkušene obratovalne ure	30000
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Profitronic L Vario
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Programi za hotele in gostinske lokale	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



EAN: 4002514905891 / Številka materiala: 07899150 /

Številka starega materiala: 51510506D

Programi za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Programi za upravljavce objektov	•
Programi za javne pralnice	•
Programi za domove in stanovanjske zgradbe	•
Programi za čistilnice	•
Programi za pralnice in likalnice	•
Programi za obrtne delavnice	•
Programi za gasilske in reševalne službe	•
Programi za kobilarne/hleve z jahalnimi konji/konjeniške klube	•
Programi za univerze, vrtce in šole	•
Programi za bolnišnice	•
Programi za restavracije s hitro hrano	•
Programi za kampe	•
Programi za športna društva	•
Programi za kozmetične salone, wellness in fitnes objekte	•
Programi za zasebna gospodinjstva	•
Programi za zdravniške in zobne ordinacije	•

Doziranje

Predal za pralna sredstva	Trije prekati
Patentiran adapter za doziranje tekočih medijev	•
Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število]	6
Zaznavanje prazne posode	•

Standardni električni priključek

Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč gretja v kW	7,95
Skupna priključna moč v kW	8,20
Zaščita v A	16

Priklop na dovod vode in odtok

Hladna voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Topla voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Porabna voda (opcija) [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Odtočni ventil	DN 70

Mere in masa

Zunanja mera, neto višina v mm	1020
Zunanja mera, neto širina v mm	700
Zunanja mera, neto globina v mm	827
Zunanja mera, bruto višina v mm	1215
Zunanja mera, bruto širina v mm	760
Zunanja mera, bruto globina v mm	915
Neto teža v kg	148,0
Bruto teža v kg	159
Maksimalna obremenitev tal v N	2750

Vrednosti emisij

Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	2,80

Oprema

Priprava krp	•
Nadzor neuravnoteženosti	•

PW 5105 Vario [EL AV]

Pralni stroj, električno gretje

s prosto nihajočim agregatom, najkrajšim trajanjem 53 min in odtočnim ventilom



EAN: 4002514905891 / Številka materiala: 07899150 /

Številka starega materiala: 51510506D

Dezinfekcijsko izpiranje	•
Nadzor temperature	•
Specialno grelna telo	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik volumnskega toka	•
Komunikacijska reža	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Delež recikliranja v %	95
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Vmesniški modul RS 232 (opcija)	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•
Kapacitete	
Dihalne maske [število]	7
Intervencijska oblačila [število]	1-2
Intervencijski jopiči [število]	2
Odeje s sintetičnim polnilom [število]	1
Vzglavniki s sintetičnim polnilom [število]	2
Odeje s pernatim polnilom [število]	1
Vzglavniki s pernatim polnilom [število]	2
Krpe za brisanje, 22 g [število]	227
Mopi, bombaž, 40 cm/190 g [število]	53
Mopi, bombaž, 50 cm/220 g [število]	45
Mopi, mikrovlakna, 40 cm/120 g [število]	80
Mopi, mikrovlakna, 50 cm/170 g [število]	55
Poletne konjske odeje [število]	2
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
VDE	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•