

PT 5137 WP [EL]

Sušilni stroj s toplotno črpalko

z najnižjo porabo energije brez drage odzračevalne napeljave.



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 6.5 kg
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry
- Edinstvena nega perila – satasti boben
- Popolni rezultati sušenja – inteligentno reverziranje bobna
- Možnost postavitve na malo prostora kot pralno-sušilni stolp

EAN: 4002514976846 / Številka materiala: 09024270 /

Številka starega materiala: 52513701D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	ProfiLine – mali velikani
Sprednja stranica	Lotos bela, emajlirana
Količina polnjenja v kg	6,5
Razmerje polnjenja	1:20
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Toplotna črpalka
Vratna odprtina [Ø] v mm	410
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti boben iz plemenitega jekla	Da
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za restavracije s hitro hrano	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepote salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Zmogljivost	
Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	2,10
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,24
Trajanje programa v minutah	85
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	ProfiLine L
Možnost programiranja	Nastavitev določ. parametrov
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z jasnimi napisi	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Osnovni programi/programi za ciljne skupine	
Osnovni programi	•
Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Toplotna črpalka
Električni priključek	220-230V~ 50HZ
Moč električnega gretja v kW	0,00-0,00
Skupna priključna moč v kW	1,25
Zaščita v A	10

PT 5137 WP [EL]

Sušilni stroj s toplotno črpalko

z najnižjo porabo energije brez drage odzračevalne napeljave.



EAN: 4002514976846 / Številka materiala: 09024270 /

Številka starega materiala: 52513701D

Mere in masa sušilnega stroja	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	595
Zunanja mera, neto globina v mm	727
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	770
Neto teža v kg	77,0
Bruto teža v kg	83
Maksimalna obremenitev tal v N	900
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	3,30
Oprema	
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osni tok zraka	•
Filter za puhaste delce v vratih	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno plus	•
Odvod kondenzata	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Vsebuje fluorirane toplogredne pline.	•
Hermetično zaprt sistem	•
Hladilno sredstvo	R134a
Količina hladilnega sredstva v kg	0,50
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v kg CO ₂ -e	1430
Potencial globalnega segrevanja za aparat v kg CO ₂ -e	715,00
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•