

## PM 1210 [EL EPR]

Likalni stroj, elektro

z ventilatorjem, najsodobnejšim krmiljenjem in fleksibilno višino upravljanja.



- Zmogljivost 35.0 kg/h\*, premer valja 210 mm, delovna širina 1000 mm
- Optimalna ergonomija – nastavljiva višina in opcijsko podnožje
- Najsodobnejše krmiljenje – prikazovalnik na dotik
- Hitra izbira najpomembnejših nastavitev – lastni programi
- Največja zmogljivosti likanja – fleksibilno uležajena žlebina

\* Pri 15 % preostale vlažnosti – podatki o zmogljivosti po DIN 11 902: <br>Realno dosegljiva zmogljivost likanja je odvisna od okvirnih pogojev, kot sta vrsta perila in izkušnost oseba, ki uporablja stroj.

EAN: 4002515387252 / Številka materiala: 09740290 / Številka starega materiala: 53121011D

<b>Izvedba in konstrukcija</b>	
Izvedba	Vlaganje in izhajanje perila na sprednji strani
Možnost postavitve ob steno	•
Linija	Professional
Ohišje	Temno modra
Premer valja v mm	210
Delovna širina v mm	1000
Material žlebine	Aluminij
Spodnja likalna prevleka	Prožna jeklena volna
Likalna prevleka	Aramid iglana klobučevina
<b>Uporaba</b>	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za uporabo na plovilih	•
Primeren za marine	•
Primeren za kampe	•
Primeren za zasebna gospodinjstva	•
<b>Zmogljivost</b>	
Maks. zmogljivost likanja pri 15 % preostali vlažnosti v kg/h	35,0
Preizkušene obratovalne ure	20000
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta krmiljenja	Prikazovalnik na dotik PM 12
Prikazovalnik na dotik (opcija)	Touch-Display PM 12
Nastavitev programa	Nastavitev določenih programskih parametrov
Minimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	1,5
Maksimalna hitrost likanja, nastavljiva v m/min	4,0
Nastavljiva temperatura	Brezstopenjsko
<b>Standardni električni priključek</b>	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N AC 400V 50-60HZ
Moč električnega gretja v kW	4,50
Skupna priključna moč v kW	5,00
Zaščita v A	16
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, višina v mm	1032
Zunanja mera, širina v mm	1579
Zunanja mera, globina v mm	476
Zunanja mera, bruto višina v mm	1374
Zunanja mera, bruto širina v mm	1763
Zunanja mera, bruto globina v mm	660
Neto teža v kg	122
Bruto teža v kg	136

## PM 1210 [EL EPR]

Likalni stroj, elektro

z ventilatorjem, najsodobnejšim krmiljenjem in fleksibilno višino upravljanja.



EAN: 4002515387252 / Številka materiala: 09740290 /

Številka starega materiala: 53121011D

Maksimalna obremenitev tal v N 1220

### Vrednosti emisij

Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu  $\leq 70$  dB(A) re 20  $\mu$ Pa

Oddajanje toplote v prostor v MJ/h 4,50

### Oprema

Avtomatska zaščita prstov/letev za zaščito prstov •

Nožna stikalna letev FlexControl •

Palica za perilo •

Ploščica za vstavljanje perila •

Ločevalniki perila •

Korito za perilo (opcija) •

Letev za vračanje perila •

Lastni program •

Prepoznavanje napačnega vlaganja •

Zračno vzmetenje •

Funkcija premora •

Visok tlak pritiskanja •

Prikaz potrebnega čiščenja in voskanja žlebine •

Podnožje (opcija) •

Možnost likanja v sedečem položaju •

Vzdrževalni set APRI 319 za žlebino je del dobavnega kompleta •

Oprema, neodvisna od stroja •

### Možnosti priklopa

Kasirni sistem (opcija) •

Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo •

### Standardi, preizkusne oznake

VDE •

CE •

EAC •

WEEE •

VDE-EMC •

RCM •

Zaščita pred škropljenjem vode IPX0 •

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES •