

DOS G 80/1

Cevna dozirna črpalka za 5 l posodo

s prikazom prazne posode, za avtomatsko doziranje tekočih pomivalnih sredstev



- Za stroje – sveža voda (PG8055–60) in z rezerv. (G8066, PG8067)
- 200 mm 200 mm sesalna cev za 5 l posodo
- Doziranje do 55 Milliliter ml na minuto
- Nastavljivo prek krmiljenja pomivalnega stroja

EAN: 4002515529256 / Številka materiala: 09968660 /

Številka starega materiala: 67747025D

Pripadnost izdelku

Pomivalni stroji s sistemom sveže vode	•
Pomivalni stroji z rezervoarjem	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•

Pripadnost aparatu

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•

Kategorija izdelkov

Zunanji dozirni sistem	•
------------------------	---

Lastnosti izdelka

Material	Plastika
Barva	Siva
Hitrost črpanja v ml/60 s	55
Dolžina sesalnega nastavka v mm	200

Standardni električni priključek

Število faz	1
Ničelni vodnik	N
AC/DC	AC
Napetost v V	200-230
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	0,01
Zaščita v A	0-0

Mere in masa

Zunanja mera, bruto višina v mm	210
Zunanja mera, bruto širina v mm	475
Zunanja mera, bruto globina v mm	200
Neto teža v kg	2,60
Bruto teža v kg	3,00