

DOS G 80 ProfiLine

Cevna dozirna črpalka za 5–10 l posodo

s prikazom prazne posode, za avtomatsko doziranje tekočih pomivalnih sredstev



- Primerno za vse pomivalne stroje serije PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm sesalna cev za 5 in 10 l posodo
- Doziranje do 55 Milliliter ml na minuto
- Nastavljivo prek krmiljenja pomivalnega stroja

EAN: 4002515522943 / Številka materiala: 09971870 /

Številka starega materiala: 67747030D

Prilagodljivost izdelku	
Pomivalni stroji s sistemom sveže vode	•
Prilagodljivost aparatu	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 SCi XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Kategorija izdelkov	
Zunanji dozirni sistem	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Siva
Hitrost črpanja v ml/60 s	55
Dolžina sesalnega nastavka v mm	333
Standardni električni priključek	
Število faz	1
Ničelni vodnik	N
AC/DC	AC
Napetost v V	200-230
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	0,01
Zaščita v A	0-0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	139
Zunanja mera, neto širina v mm	115
Zunanja mera, neto globina v mm	114
Zunanja mera, bruto višina v mm	200
Zunanja mera, bruto širina v mm	480
Zunanja mera, bruto globina v mm	160
Neto teža v kg	2,80
Bruto teža v kg	3,00