

## PUR 98 W

### Stenska napa

s tipkami EasySwitch za udobno upravljanje in LED-osvetlitvijo



- Brezčasen dizajn – zaslon iz plemenitega jekla širine 898 mm
- Zmogljiv – 650 m<sup>3</sup>/h v stopnji Booster
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Varnost in enostavno čiščenje – Miele CleanCover
- Za vsako stanovanjsko situacijo – odzračevanje ali kroženje zraka

A

EAN: 4002515711408 / Številka materiala: 10351370 /  
Številka starega materiala: 28419854D

<b>Izvedba</b>	
Stenska napa	•
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUW 20
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 12-P
<b>Dizajn</b>	
Barva	Plemenito jeklo
Barva RAL možna po posebnem naročilu	•
Možna individualna prilagoditev željam stranke	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnost</b>	
Letna poraba energije v kWh/leto	49,7
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Letna poraba energije v kWh/leto	49,7
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	3
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	3 x 3 W
Osvetljenost v lx	450 lx
Temperatura barve v K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	265
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	395
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	56,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	67,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	41,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	52,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	190

PUR 98 W  
Stenska napa  
s tipkami EasySwitch za udobno upravljanje in LED-osvetlitvijo



EAN: 4002515711408 / Številka materiala: 10351370 /  
Številka starega materiala: 28419854D

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	330
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	460
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	71,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	45,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	56,0

#### Varnost

Varnostni izklop

•

#### Tehnični podatki

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	685–1005
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanjem ventilatorju v mm	815–1135
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	685
Širina ohišja nape v mm	898
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	1005
Višina ohišja nape v mm	62
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	815
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	1135
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	25,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,22
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50

#### Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Teleskopsko nastavljen kamin	•

#### Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak	•
--------------------------------	---


#### Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem	Nein
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 12-R

PUR 98 W

Stenska napa

s tipkami EasySwitch za udobno upravljanje in LED-osvetlitvijo



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)