

PUR 98 D

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



- Brezčasen dizajn – zaslon iz plemenitega jekla širine 898 mm
- Zmogljiv – 650 m³/h v stopnji Booster
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Varnost in enostavno čiščenje – Miele CleanCover
- Za vsako stanovanjsko situacijo – odzračevanje ali kroženje zraka

A

EAN: 4002515712214 / Številka materiala: 10351380 / Številka starega materiala: 28410857D

| | |
|---|-------------------|
| Izvedba | |
| Otočna napa | • |
| Načini delovanja | |
| Vrsta odvoda zraka | Možnost predelave |
| Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema) | DUI 32 |
| Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema) | DKF 12-P |
| Dizajn | |
| Barva | Plemenito jeklo |
| Možna individualna prilagoditev željam stranke | • |
| Udobna uporaba | |
| Elektronsko krmiljenje | • |
| Stopnje moči (število brez stopnje Booster) | 3 |
| Nastavljiv izklop stopnje Booster | • |
| Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje | • |
| Učinkovitost in trajnostnost | |
| Letna poraba energije v kWh/leto | 51,8 |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D) | A |
| Letna poraba energije v kWh/leto | 51,8 |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka | A |
| Razred učinkovitosti osvetljevanja | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob | A |
| Filtrski sistem | |
| Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje | 3 |
| Osvetlitev | |
| LED | • |
| Število x W | 4 x 3 W |
| Osvetljenost v lx | 500 lx |
| Temperatura barve v K | 3000 Kelvin |
| Ventilator | |
| Dvostranski sesalni ventilator | • |
| Izmenični motor (AC) | • |
| Odvod zraka | |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591 | 280 |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591 | 330 |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591 | 400 |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h) | 650 |
| Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 48,0 |
| Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 53,0 |
| Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 57,0 |
| Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 69,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) | 31,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 35,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Kroženje zraka | |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591 | 190 |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591 | 270 |


PUR 98 D
Otočna napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515712214 / Številka materiala: 10351380 /
Številka starega materiala: 28410857D

| | |
|---|----------|
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591 | 330 |
| Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591 | 460 |
| Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 57,0 |
| Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 62,0 |
| Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 66,0 |
| Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 | 73,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 45,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Varnost | |
| Varnostni izklop | • |
| Tehnični podatki | |
| Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm | 690 |
| Širina ohišja nape v mm | 898 |
| Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm | 990 |
| Višina ohišja nape v mm | 70 |
| Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm | 750 |
| Globina ohišja nape v mm | 598 |
| Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm | 1060 |
| Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm | 450 |
| Neto teža v kg | 34,0 |
| Fiksni priključek | • |
| Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,23 |
| Napetost v V | 230 |
| Zaščita v A | 10 |
| Število faz | 1 |
| Frekvenca v Hz | 50 |
| Navodila za montažo | |
| Priključek za odvod zraka zgoraj | • |
| Premer odzračevalnega nastavka v mm | 150 |
| Teleskopsko nastavljen kamin | • |
| Priložena oprema | |
| Zaporna loputa za zunanji zrak | • |
| Dodatna oprema | |
| Filter z aktivnim ogljem | Nein |
| Obnovljiv filter z aktivnim ogljem | DKF 12-R |

PUR 98 D
Otočna napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)