

PUR 98 D

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



- Brezčasen dizajn – zaslon iz plemenitega jekla širine 898 mm
- Zmogljiv – 650 m³/h v stopnji Booster
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Varnost in enostavno čiščenje – Miele CleanCover
- Za vsako stanovanjsko situacijo – odzračevanje ali kroženje zraka

A

EAN: 4002515712214 / Številka materiala: 10351380 /
Številka starega materiala: 28410857D

Izvedba	
Otočna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUI 32
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 12-P
Dizajn	
Barva	Plemenito jeklo
Možna individualna prilagoditev željam stranke	•
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	51,8
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Letna poraba energije v kWh/leto	51,8
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	3
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	4 x 3 W
Osvetljenost v Lx	500 lx
Temperatura barve v K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	280
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	330
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	400
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	650
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	48,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	57,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	35,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	51,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	270

PUR 98 D

Otočna napa


z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515712214 / Številka materiala: 10351380 /
Številka starega materiala: 28410857D

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	330
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	460
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	57,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	73,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	45,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	49,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	56,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	690
Širina ohišja nape v mm	898
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	990
Višina ohišja nape v mm	70
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	750
Globina ohišja nape v mm	598
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	1060
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	34,0
Fiksni priključek	•
Skupna priključna moč v kW	0,23
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Teleskopsko nastavljen kamin	•
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
Dodatna oprema	
Filter z aktivnim ogljem	Nein
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 12-R

PUR 98 D
Otočna napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA
6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)