


DG 6001

Prostostoječa parna pečica

za zdravo kuhanje kot idealna dopolnitev vaše kuhinje



- 7-segmentni prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – EasySensor
- Izjemni rezultati – parna tehnologija MonoSteam
- Preprosta priprava celotnega hoda – kuhanje menijev
- Kuhanje v pari na do 3 nivojih hkrati
- Lahko čiščenje in kompaktnost – 24 l notranjost iz plemen. jekla


EAN: 4002515719251 / Številka materiala: 10382400 / Številka starega materiala: 23600120D

<b>Izvedba in dizajn</b>	
Prostostoječa parna pečica	•
Barva	Obsidian črna
Barva ohišja	Plemenito jeklo CleanSteel
<b>Prednosti</b>	
Zunanje ustvarjanje pare	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
<b>Načini delovanja</b>	
Kuhanje v pari	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Prikazovalnik	EasySensor
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Individualne nastavitve	•
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
<b>Para/oskrba z vodo</b>	
MonoSteam	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,2
Posoda za svežo vodo z uparjalnikom	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Sistem ohlajanja sopare	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	24
Število nivojev vstavljanja	3
Tečaj vrat	levo
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Mere aparata (Š x V x G) v mm	495 x 382 x 327
Širina aparata v mm	495
Višina aparata v mm	382
Globina aparata v mm	327
Teža v kg	16,7
Skupna priključna moč v kW	2,20
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	2
<b>Priložena oprema</b>	
Odstranljiva stranska vodila (par)	1

DG 6001

Prostostoječa parna pečica

za zdravo kuhanje kot idealna dopolnitev vaše kuhinje




EAN: 4002515719251 / Številka materiala: 10382400 /  
Številka starega materiala: 23600120D

Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Prestrezní pladenj DGG 100 40	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2
Silikonska mast	1


DG 6001

Prostostoječa parna pečica

za zdravo kuhanje kot idealna dopolnitev vaše kuhinje



DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019, clst (installation drawing)



DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019clst (Installation drawing)