

XKM RS 232 10 Med
Komunikacijski modul
s serijskim vmesnikom (RS232) za priklop tiskalnika.



- Krožni medpomnilnik za največ 25 procesnih protokola
- Razlikovanje med kratkim in dolgim protokolom
- Hitrost prenosa: maksimalno 38 kBit/s
- Dolžina priključnega kabla: 1,5 m; možno podaljšanje do 15 m

EAN: 4002515832394 / Številka materiala: 10444420 /
Številka starega materiala: 68822002D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija izdelkov	
Procesna dokumentacija/dokumentacija o obratovalnih podatkih/komunikacija	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plastika
Barva	Siva
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava objektnih stekelc	•
Priprava butirometrov	•
Priprava lekarniških/infuzijskih steklenic	•
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava oftalmološkega instrumentarija	•
Priprava robotskega instrumentarija	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Priprava OP-čevljev	•
Priprava skled	•
Priprava ledvičk	•
Priprava otroških stekleničk	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Priprava votlih instrumentov	•
Priprava ortopedskega kirurškega instrumentarija	•
Priprava žeblicev/svedrov za mozgovno votlino	•
Priprava pladnjev	•
Priprava mrežastih pladnjev	•
Priprava merilnih valjev	•
Priprava posod, npr. posod za absorber	•
Priprava različnih pripomočkov	•
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	39
Zunanja mera, neto širina v mm	88
Zunanja mera, neto globina v mm	110

XKM RS 232 10 Med
Komunikacijski modul
s serijskim vmesnikom (RS232) za priklop tiskalnika.



EAN: 4002515832394 / Številka materiala: 10444420 /
Številka starega materiala: 68822002D

Zunanja mera, bruto višina v mm	140
Zunanja mera, bruto širina v mm	190
Zunanja mera, bruto globina v mm	295
Neto teža v kg	0,88
Bruto teža v kg	1,15
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
UKCA	•