

CS 7632 FL
Element SmartLine
s površino Teppan Yaki z indukcijskim gretjem




- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- Eleganten dizajn – za vgradnjo v ravnini s pultom ali na pult
- Možnost popolne kombinacije z vsemi elementi SmartLine
- Posebej fleksibilno – 2 območji Teppan z ločenim uravnavanjem
- Kratek čas segrevanja z indukcijskim gretjem


EAN: 4002515836101 / Številka materiala: 10681670 /
Številka starega materiala: 27763250D

Izvedba	
SmartLine	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
1. kuhhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Plošča Teppan z indukcijo
Udobna uporaba	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Barva prikaza	Rumena
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (V x Š x G) v mm	60 x 378 x 520
Mere v mm (širina)	378
Mere v mm (višina)	60
Mere v mm (globina)	520
Mere izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	60
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	358
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	8
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	382
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	2,80
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da


CS 7632 FL
 Element SmartLine
 s površino Teppan Yaki z indukcijskim gretjem




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)