

KWT 6422 iG

Vgradna vinska vitrina

z rešetkami FlexiFrame in mehanizmom Push2open za zahtevne ljubitelje vina.



- Fleksibilna namestitve velikih steklenic na rešetke FlexiFrame
- Popoln dizajn za kuhinje brez ročajev – Push2open
- Vzporedno shranjevanje vina v ločenih temperaturnih območjih
- Brez neprijetnih vonjev v hladilniku – filter Active AirClean
- Popolna predstavitev vaše zaloge vina – LED-osvetlitev



EAN: 4002515897997 / Številka materiala: 10737480 /

Številka starega materiala: 36642220EU1

Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrta	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Barva sprednje stranice	Obsidian črna steklo
Osvetlitev vinskega območja	LED-osvetlitev
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Potrebna dodatna oprema	XKS 3130 W
Filtri Active AirClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Odpiralo vrat	Push2open
Sistem Silence	•
Skupno število polic	4
Število rešetk	2
Material rešetk	Bukev
Število rešetk FlexiFrame	2
NoteBoard	Da
3D-rešetka za predstavitev	•
Shranjevanje brez vibracij	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	151,48
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,41
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	570
Višina niše min. v mm	874
Višina niše maks. v mm	890

KWT 6422 iG

Vgradna vinska vitrina

z rešetkami FlexiFrame in mehanizmom Push2open za zahtevne ljubitelje vina.



EAN: 4002515897997 / Številka materiala: 10737480 /


Številka starega materiala: 36642220EU1

Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	909
Globina aparata v mm	572
Teža v kg	53,0
Klimatski razred	SN
Hladilni del v l	104
Območje za vino v l	104
Skupna uporabna prostornina v l	104
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	33 steklenic
Čas shranjevanja v primeru motenj v h	0
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	32
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1000
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0


KWT 6422 iG

Vgradna vinska vitrina


z rešetkami FlexiFrame in mehanizmom Push2open za zahtevne ljubitelje vina.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)


KWT 6422 iG

Vgradna vinska vitrina

z rešetkami FlexiFrame in mehanizmom Push2open za zahtevne ljubitelje vina.



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw