

DA 7198 W Triple Black
Stenska napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



- Edinstven dizajn s tremi zaobljenimi steklenimi ploščami širine 880 mm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Energijsko učinkovita in enakomerna osvetlitev – 2 LED-sijalki
- Zmogljiv – 600 m³/h v stopnji Booster
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO

A⁺

EAN: 4002515935736 / Številka materiala: 10744650 /
Številka starega materiala: 28719840D

Izvedba	
Stenska napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 11-P
Dizajn	
Barva	Obsidian črna
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Aplikacija Miele@mobile	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	26
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	26,0
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	1
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	2 x 3 W
Osvetljenost v lx	390 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	160
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	260
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	375
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	600
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	40,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	72,0

DA 7198 W Triple Black
Stenska napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515935736 / Številka materiala: 10744650 /
Številka starega materiala: 28719840D

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20 μ Pa)	25,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	45,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	57,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	85
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	165
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	265
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	375
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	46,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	57,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	75,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	42,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	51,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20 μ Pa) po EN 60704-2-13	61,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju v mm	440
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanem ventilatorju v mm	440
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju min v mm	440
Širina ohišja nape v mm	880
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju maks. v mm	440
Višina ohišja nape v mm	440
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	440
Globina ohišja nape v mm	433
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	440
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	21,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Fiksni priključek	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki \leq 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,11
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•

DA 7198 W Triple Black

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515935736 / Številka materiala: 10744650 /
Številka starega materiala: 28719840D

Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLAN-omrežje	priporočljivo

Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak

•

Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem

Ja


Obnovljiv filter z aktivnim ogljem

DKF 11-R

Kamin

DADC 7000

DA 7198 W Triple Black
Stenska napa
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



DA 7198 W – Triple (installation drawing)