


DA 6498 W Pure Black

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



- Prostor za glavo – z ekskluzivnim steklenim dizajnom širine 899 mm 899 mm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Zmogljiv – 610 m³/h v stopnji Booster
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Varnost in enostavno čiščenje – Miele CleanCover



EAN: 4002515935699 / Številka materiala: 10744720 /
Številka starega materiala: 28649840D

Izvedba in dizajn	
Barva aparata	Obsidian črna
Izvedba	
Stenska napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 25-P
Dizajn	
Robno odsesavanje	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Upravljalni elementi na dotik	•
Upravljanje	Upravljanje na dotik na steklu
Aplikacija Miele@mobile	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Stopnje Booster	1
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	25,1
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
Motor ECO (enosmerni motor)	•
Sistem PowerManagement	•
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Enostavno čiščenje	
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje – CleanCover	•
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	1
Osvetlitev	
Število x W	2 x 3 W
Osvetljenost v lx	440 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	180
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	280
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	380

DA 6498 W Pure Black

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515935699 / Številka materiala: 10744720 /
Številka starega materiala: 28649840D

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	610
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	37,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	22,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	49,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	110
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	330
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	490
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	42,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	51,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	28,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	36,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	46,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	550
Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka v mm	550
Širina ohišja nape v mm	899
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	550
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	550
Višina ohišja nape v mm	550
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	550
Globina ohišja nape v mm	530
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	550
Neto teža v kg	25,0

DA 6498 W Pure Black

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515935699 / Številka materiala: 10744720 /


Številka starega materiala: 28649840D

Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Fiksni priključek	•
Minimalna višina nad električnimi kuhalnimi ploščami v mm	450
Minimalna varnostna razdalja nad plinskimi kuhalnimi ploščami (maks. 12,6 kW skupne moči, gorilnik ≤ 4,5 kW) v mm	650
Število faz	1
Skupna priključna moč v kW	0,08
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLAN-omrežje	priporočljivo
Priložena oprema	
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm	•
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
Dodatna oprema	
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 25-R
Kamin	DADC 6000

DA 6498 W Pure Black

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



DA 6498 W (installation drawing)