

DA 5798 W Next Step  
Stenska napa  
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



- Dizajn – kombinacija stekla in plemenitega jekla širine 893 mm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Zmogljiv – 600 m<sup>3</sup>/h v stopnji Booster
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla

EAN: 4002515935590 / Številka materiala: 10749620 /  
Številka starega materiala: 28579850D

<b>Izvedba</b>	
Stenska napa	•
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUW 20
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 12-P
<b>Dizajn</b>	
Barva	Plemenito jeklo
Barva RAL možna po posebnem naročilu	•
Možna individualna prilagoditev željam stranke	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Aplikacija Miele@mobile	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Letna poraba energije v kWh/leto	24,1
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	2 x 3 W
Osvetljenost v Lx	550 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	180
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	280
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	35,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	20,0

DA 5798 W Next Step  
Stenska napa  
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515935590 / Številka materiala: 10749620 /  
Številka starega materiala: 28579850D

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	29,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	110
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	460
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	72,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju v mm	660–980
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanem ventilatorju v mm	790–1110
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju min v mm	660
Širina ohišja nape v mm	893
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju maks. v mm	980
Višina ohišja nape v mm	34
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	790
Globina ohišja nape v mm	520
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	1110
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	22,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,08
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
<b>Navodila za montažo</b>	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150


DA 5798 W Next Step  
Stenska napa  
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



EAN: 4002515935590 / Številka materiala: 10749620 /  
Številka starega materiala: 28579850D

Teleskopsko nastavljen kamin	•
Kombinacija s kuhhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLAN-omrežje	priporočljivo
<b>Priložena oprema</b>	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
<b>Dodatna oprema</b>	
Filter z aktivnim ogljem	Nein
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 12-R

DA 5798 W Next Step  
Stenska napa  
z varčno LED-osvetlitvijo in tipkami za udobno uporabo



DA 5798 W (installation drawing)