

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



- Enoten dizajn – temelji na vgradnih aparatih Miele
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Zmogljiv – 640 m³/h v stopnji Booster
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Prijetno tiha – paket Miele Silence

A++

EAN: 4002515935996 / Številka materiala: 10749650 /
Številka starega materiala: 28669850D

Izvedba	
Stenska napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUW 20
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 12-P
Dizajn	
Barva	Plemenito jeklo
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljanje na dotik	•
Applikacija Miele@mobile	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	24,6
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	24,6
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	3
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	3 x 3 W
Osvetljenost v Lx	670 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	200
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	300
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	400
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	640
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	36,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515935996 / Številka materiala: 10749650 /
Številka starega materiala: 28669850D

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	29,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	37,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	110
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	185
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	315
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	460
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	72,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju v mm	710–1030
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanem ventilatorju v mm	840–1160
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju min v mm	710
Širina ohišja nape v mm	898
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju maks. v mm	1030
Višina ohišja nape v mm	85
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	840
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	1160
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	26,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,08
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515935996 / Številka materiala: 10749650 /
Številka starega materiala: 28669850D

Frekvenca v Hz 50

Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka zgoraj

•

Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj

•

Premer odzračevalnega nastavka v mm

150

Teleskopsko nastavljen kamin

•

Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLAN-omrežje

priporočljivo

Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak

•

Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem

Nein


Obnovljiv filter z aktivnim ogljem

DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Stenska napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)