

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



- Enoten dizajn – temelji na vgradnih aparatih Miele
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Zmogljiv – 730 m³/h v stopnji Booster
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Prijetno tiha – paket Miele Silence

A++

EAN: 4002515936979 / Številka materiala: 10750470 /
Številka starega materiala: 28669845D

Izvedba	
Otočna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUI 32
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 12-P
Dizajn	
Barva	Obsidian črna
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljanje na dotik	•
Aplikacija Miele@mobile	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	32,1
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	32,1
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	3
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	4 x 3 W
Osvetljenost v Lx	820 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	200
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	450
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	730
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515936979 / Številka materiala: 10750470 /
Številka starega materiala: 28669845D

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	44,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	65,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	29,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	115
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	210
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	330
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	480
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	55,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	73,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	49,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	58,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju min v mm	705
Širina ohišja nape v mm	898
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju maks. v mm	1005
Višina ohišja nape v mm	85
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	765
Globina ohišja nape v mm	598
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	1075
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	35,0
Dolžina priključnega kabla v m	0,0
Fiksni priključek	•
Skupna priključna moč v kW	0,11
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



EAN: 4002515936979 / Številka materiala: 10750470 /
Številka starega materiala: 28669845D

Teleskopsko nastavljen kamin

•

Kombinacija s kuhhalno ploščo Miele z možnostjo povezave
v WLAN-omrežje

priporočljivo

Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak

•

Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem

Nein


Obnovljiv filter z aktivnim ogljem

DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočna napa

z varčno LED-osvetlitvijo in upravljanjem na dotik za enostavno upravljanje



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)