

PG 8582 [WW AD PD]
 Pomivalno-dezinfekcijski stroj
 z doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry



- Zmogljivost/šaržo npr. 8 DIN-mrežastih pladnjev ali 42GIN-spekulumov
- Nadzor za varnost – nadzor tlaka pomivanja in pršilnih ročic
- Udobna podpora sušenja – EcoDry

EAN: 4002515982594 / Številka materiala: 10859400 /
 Številka starega materiala: 62858201A

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, ozek
Ohišje	Bela
Možnost vgradnje pod pult	•
AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat	•
Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa	•
Optimalna konstrukcija za servis	•
Uporaba	
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za zdravniške ordinacije	•
Primeren za ambulantno kirurgijo	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji na šaržo [število]	8
GIN-spekulumi na šaržo [število]	42
MIC-kompleti na šaržo [število]	1-2
AN-kompleti na šaržo [število]	2-3
Votli instrumenti na šaržo [število]	44
Zmogljivost	
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	500
Uporabna prostornina pomivalne komore v l	145,00
Preizkušene obratovalne ure	15000
Najkrajše trajanje programa (čiščenje in dezinfekcija) v min	22
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	93
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	TouchControl
Izbira programa	Touch on Metal
Tipke za neposredno izbiro	•
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programi [število]	18
Prosta programska mesta [število]	2
Krmiljenje vrednosti A0	•
Zaščita pred izpadom programa	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	8,50
Skupna priključna moč v kW	9,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	2,50
Skupna priključna moč v kW	3,30
Zaščita v A	16

PG 8582 [WW AD PD]
 Pomivalno-dezinfekcijski stroj
 z doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry



EAN: 4002515982594 / Številka materiala: 10859400 /
 Številka starega materiala: 62858201A

Priklp na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1
Hladna voda za parni kondenzator [število]	1
Topla voda [število]	1
Potrebni pretočni tlak v kPa	200-1000
VE-voda [število]	1
Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100
Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l	10,70
Odtočna črpalka [DN]	22
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	0
Zunanja mera, neto širina v mm	0
Zunanja mera, neto globina v mm	0
Pomivalna komora, uporabna višina v mm	520
Pomivalna komora, uporabna širina v mm	530
Neto teža v kg	74
Sušilni agregat	
Zmogljivost pretoka zraka v m ³ /h	60
Mere in masa	
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	675
Zunanja mera, bruto globina v mm	745
Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm	474
Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm	520
Bruto teža v kg	81
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,50
Oprema	
Kontrola volumna doziranja	•
Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija)	•
Vmesnik za servisno službo	•
Obsežne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD instrumenti 4 pladnji	•
Vario TD instrumenti 6 pladnjev	•
Vario TD instrumenti 8 pladnjev	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•
Special 93 °C-10'	•
Oftalmologija	•
Ophtha-Tray A207	•
Otroške stekleničke	•
OP čevlji	•
Oddelčni pripomočki	•
Univerzalni	•

PG 8582 [WW AD PD]
Pomivalno-dezinfekcijski stroj
z doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry