

PG 8592 [WW AD]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev in sušenjem z vročim zrakom DryPlus



- Zmogljivost/šaržo npr. 8 DIN-mrežastih pladnjev ali 1-2 MIC-setov
- Nadzor za varnost – nadzor tlaka pomivanja in pršilnih ročic
- Učinkovito sušenje z vročim zrakom – DryPlus

EAN: 4002515983027 / Številka materiala: 10859430 / Številka starega materiala: 62859201A

<b>Izvedba in konstrukcija</b>	
Izvedba	Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, ozek
Ohišje	Plemenito jeklo
Možnost vgradnje pod pult	•
AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat	•
Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa	•
Optimalna konstrukcija za servis	•
<b>Uporaba</b>	
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za zdravniške ordinacije	•
Primeren za ambulantno kirurgijo	•
Primeren za gasilske in reševalne službe	•
<b>Kapaciteta</b>	
DIN-mrežasti pladnji na šaržo [število]	8
GIN-spekulumi na šaržo [število]	42
MIC-kompleti na šaržo [število]	1-2
AN-kompleti na šaržo [število]	2-3
Votli instrumenti na šaržo [število]	44
<b>Zmogljivost</b>	
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	500
Uporabna prostornina pomivalne komore v l	145,00
Preizkušene obratovalne ure	15000
Najkrajše trajanje programa (čiščenje in dezinfekcija) v min	22
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	93
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta krmiljenja	TouchControl
Izbira programa	Touch on Metal
Tipke za neposredno izbiro	•
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programi [število]	19
Prosta programska mesta [število]	2
Krmiljenje vrednosti A0	•
Zaščita pred izpadom programa	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	8,50
Skupna priključna moč v kW	9,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
<b>Možna različica napetosti 1</b>	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	2,50
Skupna priključna moč v kW	3,30
Zaščita v A	16

PG 8592 [WW AD]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev in sušenjem z vročim zrakom DryPlus



EAN: 4002515983027 / Številka materiala: 10859430 /  
Številka starega materiala: 62859201A

<b>Priklp na dovod vode in odtok</b>	
Hladna voda [število]	1
Hladna voda za parni kondenzator [število]	1
Topla voda [število]	1
Potrebni pretočni tlak v kPa	200-1000
VE-voda [število]	1
Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100
Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l	10,70
Odtočna črpalka [DN]	22
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	835
Zunanja mera, neto širina v mm	600
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Pomivalna komora, uporabna višina v mm	520
Pomivalna komora, uporabna širina v mm	530
Neto teža v kg	78
<b>Sušilni agregat</b>	
Vgrajen sušilni agregat	•
Zmogljivost pretoka zraka v m <sup>3</sup> /h	60
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	675
Zunanja mera, bruto globina v mm	745
Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm	474
Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm	520
Bruto teža v kg	85
<b>Vrednosti emisij</b>	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,50
<b>Oprema</b>	
Kontrola volumna doziranja	•
Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija)	•
Vmesnik za servisno službo	•
Obsežne komponente (opcija)	•
<b>Programi</b>	
Vario TD instrumenti 4 pladnji	•
Vario TD instrumenti 6 pladnjev	•
Vario TD instrumenti 8 pladnjev	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•
Special 93 °C-10'	•
Oftalmologija	•
Ophtha-Tray A207	•
Otroške stekleničke	•
OP čevlji	•
Oddelčni pripomočki	•

PG 8592 [WW AD]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev in sušenjem z vročim zrakom DryPlus