

PG 8582 CD [WW AD CM]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev, sušenjem DryPlus in nadzorom prevodnosti



- Zmogljivost/šaržo npr. 8 DIN-mrežastih pladnjev ali 1-2 MIC-setov
- Varost – nadzor tlaka pomivanja, pršilnih ročic in prevodnosti
- Učinkovito sušenje z vročim zrakom – DryPlus
- Absolutna varnost – možna povezava na procesno dokumentacijo

EAN: 4002515982723 / Številka materiala: 10859610 / Številka starega materiala: 62858250A

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, širok, brez pokrova
Ohišje	Plemenito jeklo
Možnost vgradnje pod pult	•
AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat	•
Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa	•
Optimalna konstrukcija za servis	•
Uporaba	
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za zdravniške ordinacije	•
Primeren za ambulantno kirurgijo	•
Primeren za gasilske in reševalne službe	•
Kapaciteta	
DIN-mrežasti pladnji na šaržo [število]	8
GIN-spekulumi na šaržo [število]	42
MIC-kompleti na šaržo [število]	1-2
AN-kompleti na šaržo [število]	2-3
Votli instrumenti na šaržo [število]	44
Zmogljivost	
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	500
Uporabna prostornina pomivalne komore v l	145,00
Preizkušene obratovalne ure	15000
Najkrajše trajanje programa (čiščenje in dezinfekcija) v min	22
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	93
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	TouchControl
Izbira programa	Touch on Metal
Tipke za neposredno izbiro	•
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programi [število]	19
Prosta programska mesta [število]	2
Krmiljenje vrednosti A0	•
Zaščita pred izpadom programa	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	8,50
Skupna priključna moč v kW	9,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	2,50
Skupna priključna moč v kW	3,30
Zaščita v A	16

PG 8582 CD [WW AD CM]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev, sušenjem DryPlus in nadzorom prevodnosti



EAN: 4002515982723 / Številka materiala: 10859610 /
Številka starega materiala: 62858250A

Priklp na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1
Hladna voda za parni kondenzator [število]	1
Topla voda [število]	1
Potrebni pretočni tlak v kPa	200-1000
VE-voda [število]	1
Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100
Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l	10,70
Odtočna črpalka [DN]	22
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	820
Zunanja mera, neto širina v mm	900
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Pomivalna komora, uporabna višina v mm	520
Pomivalna komora, uporabna širina v mm	530
Neto teža v kg	98
Sušilni agregat	
Vgrajen sušilni agregat	•
Ventilator v kW	0,30
Grelni register v kW	2,20
Zmogljivost pretoka zraka v m ³ /h	60
Nastavitev časa v korakih po 1 minuto	0-120
Razred filtra HEPA	H14
Stopnja zadrževanja filtra HEPA (po DIN EN 1822) v %	99,99
Mere in masa	
Zunanja mera, bruto višina v mm	1095
Zunanja mera, bruto širina v mm	1200
Zunanja mera, bruto globina v mm	800
Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm	474
Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm	520
Bruto teža v kg	133
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,45
Oprema	
Možnost vgradnje dodatnih dozirnih črpalk (opcija)	•
Kontrola volumna doziranja	•
Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija)	•
Vmesnik za servisno službo	•
Obsežne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD instrumenti 4 pladnji	•
Vario TD instrumenti 6 pladnjev	•
Vario TD instrumenti 8 pladnjev	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Pomivalno-dezinfekcijski stroj

z doziranjem tekočih medijev, sušenjem DryPlus in nadzorom prevodnosti