

PG 8581 [AD PD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry



- Zmogljivost/šaržo, npr. 44 nasadnih instrumentov ali 44 sesalnikov
- Nadzor za varnost – nadzor tlaka pomivanja in pršilnih ročic
- Udobna podpora sušenja – EcoDry
- Absolutna varnost – možna povezava na procesno dokumentacijo

EAN: 4002515982730 / Številka materiala: 10859630 / Številka starega materiala: 63858103A

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, ozek
Ohišje	Bela
Možnost vgradnje pod pult	•
AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat	•
Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa	•
Optimalna konstrukcija za servis	•
Uporaba	
Primeren za zobne ordinacije	•
Kapaciteta	
Sesalne naprave na šaržo [število]	44
Nasadni instrumenti na šaržo [število]	44
Zmogljivost	
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	500
Najkrajše trajanje programa (čiščenje in dezinfekcija) v min	42
Uporabna prostornina pomivalne komore v l	145,00
Preizkušene obratovalne ure	15000
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	93
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	TouchControl
Izbira programa	Touch on Metal
Tipke za neposredno izbiro	•
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programi [število]	6
Prosta programska mesta [število]	2
Krmiljenje vrednosti A0	•
Zaščita pred izpadom programa	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	8,50
Skupna priključna moč v kW	9,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	2,50
Skupna priključna moč v kW	3,30
Zaščita v A	16
Priklp na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1
Hladna voda za parni kondenzator [število]	1
Potrebni pretočni tlak v kPa	200-1000
VE-voda [število]	1
Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100

PG 8581 [AD PD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry



EAN: 4002515982730 / Številka materiala: 10859630 /

Številka starega materiala: 63858103A

Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l	10,70
Odotočna črpalka [DN]	22
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	835
Zunanja mera, neto širina v mm	600
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Pomivalna komora, uporabna višina v mm	520
Pomivalna komora, uporabna širina v mm	530
Neto teža v kg	74
Sušilni agregat	
Zmogljivost pretoka zraka v m ³ /h	60
Mere in masa	
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	675
Zunanja mera, bruto globina v mm	745
Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm	474
Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm	520
Bruto teža v kg	81
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,50
Oprema	
Kontrola volumna doziranja	•
Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija)	•
Vmesnik za servisno službo	•
Obsežne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD intenzivni	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Denal +	•
Special 93 °C-10'	•
Možnosti priklopa	
Serijski vmesnik RS 232 (opcija)	•
Oprema	
Ena dozirna naprava v vratih za sredstvo za izpiranje	•
Ena dozirna naprava v vratih za praškasto pomivalno sredstvo	•
Ena dozirna črpalka za nevtralizacijsko sredstvo	•
Parni kondenzator	•
Nadzor tlaka pomivanja	•
Nadzor pršilnih ročic	•
Večkomponentni filtrski sistem	•
Toplotna črpalka s spremenljivim številom vrtljajev	•
Neposredni priklop nosilcev za vlaganje	•
EcoDry	•
Posoda za sol v vratih	•
Z lasersko tehnologijo zavarjena pomivalna komora brez rež	•
Grelno telo zunaj pomivalne komore	•
Pomivalna komora iz kakovostnega plemenitega jekla (1.4301/304)	•

PG 8581 [AD PD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem praškastih sredstev in funkcijo EcoDry