

PG 8581 [AD LD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem tekočih medijev in funkcijo EcoDry



- Zmogljivost/šaržo, npr. 44 nasadnih instrumentov ali 44 sesalnikov
- Nadzor za varnost – nadzor tlaka pomivanja in pršilnih ročic
- Udobna podpora sušenja – EcoDry

EAN: 4002515982747 / Številka materiala: 10859680 / Številka starega materiala: 63858104A

| Izvedba in konstrukcija | |
|--|--|
| Izvedba | Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, ozek |
| Ohišje | Bela |
| Možnost vgradnje pod pult | • |
| AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat | • |
| Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa | • |
| Optimalna konstrukcija za servis | • |
| Uporaba | |
| Primeren za zobne ordinacije | • |
| Kapaciteta | |
| Sesalne naprave na šaržo [število] | 44 |
| Nasadni instrumenti na šaržo [število] | 44 |
| Zmogljivost | |
| Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min | 500 |
| Najkrajše trajanje programa (čiščenje in dezinfekcija) v min | 42 |
| Uporabna prostornina pomivalne komore v l | 145,00 |
| Preizkušene obratovalne ure | 15000 |
| Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C | 93 |
| Upravljanje | |
| Vrsta krmiljenja | TouchControl |
| Izbira programa | Touch on Metal |
| Tipke za neposredno izbiro | • |
| Maks. zamik prednastavitve zagona v h | 24 |
| Možnost programiranja | Možnost programiranja |
| Programi [število] | 6 |
| Prosta programska mesta [število] | 2 |
| Krmiljenje vrednosti A0 | • |
| Zaščita pred izpadom programa | • |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prikaz poteka programa | • |
| Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku | • |
| Standardni električni priključek | |
| Električni priključek | 3N AC 400V 50HZ |
| Moč električnega gretja v kW | 8,50 |
| Skupna priključna moč v kW | 9,30 |
| Zaščita v A | 16 |
| Dolžina priključnega kabla v m | 1,80 |
| Možna različica napetosti 1 | |
| Električni priključek | AC 230V 50HZ |
| Moč električnega gretja v kW | 2,50 |
| Skupna priključna moč v kW | 3,30 |
| Zaščita v A | 16 |
| Priklp na dovod vode in odtok | |
| Hladna voda [število] | 1 |
| Hladna voda za parni kondenzator [število] | 1 |
| Potrebni pretočni tlak v kPa | 200-1000 |
| VE-voda [število] | 1 |
| Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm | 100 |

PG 8581 [AD LD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem tekočih medijev in funkcijo EcoDry



EAN: 4002515982747 / Številka materiala: 10859680 /
Številka starega materiala: 63858104A

| | |
|---|---------------------|
| Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l | 10,70 |
| Odotočna črpalka [DN] | 22 |
| Integrirana naprava za mehčanje vode | • |
| Sistem za zaščito pred izlivom vode | Sistem Waterproof |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 835 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 600 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 600 |
| Pomivalna komora, uporabna višina v mm | 520 |
| Pomivalna komora, uporabna širina v mm | 530 |
| Neto teža v kg | 74 |
| Sušilni agregat | |
| Zmogljivost pretoka zraka v m ³ /h | 60 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 940 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 675 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 745 |
| Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm | 474 |
| Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm | 520 |
| Bruto teža v kg | 81 |
| Vrednosti emisij | |
| Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Oddajanje toplote v prostor v MJ/h | 1,50 |
| Oprema | |
| Kontrola volumna doziranja | • |
| Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija) | • |
| Vmesnik za servisno službo | • |
| Obsežne komponente (opcija) | • |
| Programi | |
| Vario TD intenzivni | • |
| Vario TD Dental | • |
| Vario TD Denal + | • |
| Special 93 °C-10' | • |
| Možnosti priklopa | |
| Serijski vmesnik RS 232 (opcija) | • |
| Oprema | |
| Ena dozirna naprava v vratih za sredstvo za izpiranje | • |
| Ena dozirna črpalka za tekoče pomivalno sredstvo | • |
| Ena dozirna črpalka za nevtralizacijsko sredstvo | • |
| Parni kondenzator | • |
| Nadzor tlaka pomivanja | • |
| Nadzor pršilnih ročic | • |
| Večkomponentni filterski sistem | • |
| Toplotna črpalka s spremenljivim številom vrtljajev | • |
| Neposredni priklop nosilcev za vlaganje | • |
| EcoDry | • |
| Posoda za sol v vratih | • |
| Z lasersko tehnologijo zavarjena pomivalna komora brez rež | • |
| Grelno telo zunaj pomivalne komore | • |
| Pomivalna komora iz kakovostnega plemenitega jekla (1.4301/304) | • |
| Možnosti priklopa | |
| WLAN prek DataDiary (opcija) | • |

PG 8581 [AD LD]

Termodezinfektor

s priključkom na AD-vodo, doziranjem tekočih medijev in funkcijo EcoDry